



Vhodné pro získání čerstvého vzhledu jídla

MASTER TL-D Food (potravin)

Zářivky TL-D Food propůjčují čerstvý a chutný vzhled masu a pekařským výrobkům. Lze je používat pro osvětlení jídla v řeznictvích, pekařstvích, supermarketech apod.

Výhody

- Získání chutnějšího vzhledu masa a drůbeže

Vlastnosti

- Spektrální charakteristika optimálně vyladěná pro zdůraznění sytých červených barev např. masa a drůbeže

Aplikace

- Osvětlení potravin (řeznictví, pekařství, supermarkety apod.)

Varování a bezpečnost


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

MASTER TL-D Food (potravin)

Versions



Rozměrové výkresy



Product

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food (potraviny)

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

General Information

Patice	G13
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h

Light Technical

Kód barvy	79
Barevné konstrukce	Potraviny
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3800 K
Index barevného podání (jmen.)	74
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	85 %

Mechanical and Housing

Tvar žárovky	T8
--------------	----

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	43 kWh
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30.0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18.0 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	0,440 A	103 V	36.0 W
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58.5 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	49 lm/W	1750 lm

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2800 lm

MASTER TL-D Food (potravin)

