



Pour des produits alimentaires à l'aspect frais

MASTER TL-D special commerce

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

Avantages

- Rend les produits de la boucherie et la volaille plus attrayants, en les faisant apparaître plus savoureux

Fonctions

- La distribution spectrale est réglée de manière optimale pour mettre en valeur les couleurs rouge profond comme celles de la viande et de la volaille

Application


- Éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

MASTER TL-D special commerce

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Informations générales	
Culot	G13
Données techniques de l'éclairage	
Désignation de la couleur	Industrie alimentaire
Température de couleur corrélée (nom.)	3800 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	74
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1 300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	49 lm/W	1 750 lm

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2 800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Consommation électrique
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

MASTER TL-D special commerce

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	43 kWh
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

