



# Splitterfritt lysrör

## MASTER TL-D Secura

Denna TL-D ljuskälla har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder. Ljuskällan är lätt att känna igen då den har en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och påverka produkt- och personsäkerhet, exempelvis inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan har teflonbeläggning och uppfyller normerna enligt HACCP.

### Fördelar

### Funktioner

### Användning


### Varning och Säkerhet

### Versions



# MASTER TL-D Secura

## Måttskiss



### Product

MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

### Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

### Allmän information

Socket	G13
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
Livslängd vid 10 % lampbortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
LSF-klassad 12 000 tim	89 %
LSF-klassad 16 000 tim	33 %
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 20 000 tim	2 %
LSF-klassad 4 000 tim	99 %
LSF-klassad 6 000 tim	99 %
LSF-klassad 8 000 tim	99 %

### Ljusteknik

Färgkod	840
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex (nom)	85
LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LLMF-klassad 20 000 tim	90 %
LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LLMF-klassad 8 000 tim	93 %

### Mekanik och armaturhus

Lampform	T8
----------	----

### Temperatur

Temperatur (nom)	25 °C
------------------	-------

### Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
64010940	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25	22 kWh
64014740	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25	42 kWh
64018540	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25	68 kWh

# MASTER TL-D Secura

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
64010940	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25	0,360 A	18 W
64014740	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25	0,440 A	36,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
64018540	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25	0,670 A	58,5 W

## Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
64010940	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25	72 lm/W	1300 lm	1300 lm
64014740	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25	89 lm/W	3200 lm	3200 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
64018540	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25	85,5 lm/W	5000 lm	5000 lm

