



U-formet lysstofrør

TL-D, U-formede

Dette lysstofrør har et U-formet rør, som gør det muligt at installere kompakte armaturer. Lysstofrøret bruges ofte til skiltebelysning og belysning i beboelsesområder, f.eks. i gadelygter.

Fordele

- /800 farve med særlig fluorescerende belægning giver god farvegengivelse

Funktioner

- Standardfarver med gennemsnitlig farvegengivelse


Anvendelsesområder

- Anvendes ofte til belysning af skilte og rumbelysning, f.eks. i havelamper

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse



Product

TL-D U 18W/840 SLV 24

TL-D U 58W/840

TL-D U 36W/840 SLV/12

TL-D, U-formede

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	7 mg

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Generelle oplysninger

Sokkel	2G13
Levetid til 50 % fejl (nom.)	7500 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	98 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	72 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	40 %

Lysteknisk

Farvekode	840
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (nom.)	85
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	85 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	78 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	71 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	65 %

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	U-T8
--------------	------

Temperatur

Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------------	-------

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
86004700	TL-D U 18W/840 1SL/24	22 kWh
95468815	TL-D U 36W/840 SLV/12	42 kWh
86006100	TL-D U 58W/840 1SL/12	67 kWh

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
86004700	TL-D U 18W/840 1SL/24	0,370 A	60 V	18 W
95468815	TL-D U 36W/840 SLV/12	0,430 A	110 V	36,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Spænding (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
86006100	TL-D U 58W/840 1SL/12	0,670 A	115 V	58,0 W

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
86004700	TL-D U 18W/840 1SL/24	75 lm/W	1350 lm	1350 lm
95468815	TL-D U 36W/840 SLV/12	93 lm/W	3350 lm	3350 lm

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
86006100	TL-D U 58W/840 1SL/12	90 lm/W	5220 lm	5220 lm

TL-D, U-formede

