



"Installa e dimentica"

MASTER TL-D Xtreme

Questa lampada MASTER TL-D offre una durata estremamente lunga, che si traduce in un costo della lampada estremamente basso nel corso della durata. È pertanto adatta ad ambienti in cui la sostituzione della lampada è costosa, a causa di soffitti alti o disturbo delle operazioni, e ad applicazioni dove le lampade sono in funzione per lunghi periodi, come gallerie, piattaforme di trivellazione e linee di produzione. Può essere utilizzata su un alimentatore esistente o su alimentatore dedicato HF Xtreme.

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione

Warnings and safety

MASTER TL-D Xtreme

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Informazioni generali

Attacco	G13
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	79000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	47000 h
LSF 12000 h specificato	99 %
LSF 16000 h specificato	99 %
LSF 2000 h specificato	100 %
LSF 20000 h specificato	99 %
LSF 4000 h specificato	99 %
LSF 6000 h specificato	99 %
LSF 8000 h specificato	99 %

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom)	>80
LLMF 12000 h specificato	92 %
LLMF 16000 h specificato	91 %
LLMF 2000 h specificato	96 %
LLMF 20000 h specificato	90 %
LLMF 4000 h specificato	95 %
LLMF 6000 h specificato	94 %
LLMF 8000 h specificato	93 %

Meccanica e corpo

Forma lampadina	T8
-----------------	----

Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C
------------------------------------	-------

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
54492640	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25	22 kWh
54496440	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25	22 kWh
89275140	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25	22 kWh
55866440	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25	42 kWh
55868840	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL	42 kWh
55886240	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25	68 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
54492640	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25	0,370 A	17,7 W
54496440	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25	0,370 A	17,7 W
89275140	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25	0,370 A	17,7 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
55866440	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25	0,430 A	36,0 W
55868840	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL	0,430 A	36,0 W
55886240	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25	0,665 A	58,5 W

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

MASTER TL-D Xtreme

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
54492640	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	76,3 lm/W
54496440	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	76 lm/W
89275140	MASTER TL-D Xtreme 18W/865	865	Bianca fredda	6500 K	70,6 lm/W

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
	18W/865 1SL/25				
55866440	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25	830	Bianca calda (WW)	3000 K	90 lm/W
55868840	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	90 lm/W
55886240	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	88 lm/W

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
54492640	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25	1350 lm	1350 lm
54496440	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25	1350 lm	1350 lm
89275140	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25	1250 lm	1250 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
55866440	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25	3250 lm	3250 lm
55868840	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL	3250 lm	3250 lm
55886240	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25	5150 lm	5150 lm

