

Iluminat fluorescent în formă circulară cu redare îmbunătățită a culorii

MASTER TL-E Circular Super 80

Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuția luminii în toate direcțiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicații cu factor uman, cum ar fi şcolile, birourile, magazinele şi locuințele personale şi pentru iluminatul zonelor rezidențiale.

Beneficii

- Culorile /80 oferă un indice bun de redare a culorilor şi eficiență ridicată în comparație cu culorile standard
- Distribuție simetrică, unidirecțională a fluxului luminos
- Creează un ambianță variată, de la lumină caldă la lumină naturală rece

Caracteristici

- Disponibile în diverse culori

Cerere


- Potrivite la utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat în scopuri diverse, inclusiv aplicații decorative
- Ideale pentru aplicații precum şcoli, birouri, magazine şi locuințe

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

MASTER TL-E Circular Super 80

Cote



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Informaţii generale

Baza elementului de fixare	G10q

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	C-T29

Aprobare și aplicaţie

Conţinut de mercur (Hg) (max.)	8 mg
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	8 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	59 lm/W	1.285 lm
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	57 lm/W	1.250 lm
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	74 lm/W	2.375 lm
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	74 lm/W	2.375 lm
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	72 lm/W	2.310 lm
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	80 lm/W	3.200 lm
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	80 lm/W	3.200 lm
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	78 lm/W	3.070 lm

Funcţionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

MASTER TL-E Circular Super 80

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	23 kWh
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	33 kWh
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	33 kWh
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	41 kWh

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.