



Zářivka kompaktních rozměrů

TL Mini Standard

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

Výhody

- Dostupné v různých barvách světla – od teplé bílé po chladné denní světlo

Vlastnosti

- Zářivka s průměrem 16 mm; dobrý index barevného podání

Aplikace

- Ideální pro aplikace, kde není kladen požadavek na vysoký index podání barev
- Vhodné pro nouzové a orientační osvětlení

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


TL Mini Standard

Versions



LPPR TL-MINI

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Obecné informace	
Patice krytky	G5
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Barevné konstrukce	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
						barev (CRI)		
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Studená bílá (CW)	4000 K	59	43 lm/W	260 lm
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,313	0,337	Studené denní světlo	6500 K	72	48 lm/W	335 lm

TL Mini Standard

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na	Barevné konstrukce	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
		ose X	ose Y			podání barev (CRI)		
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/ 10X25BOX	0,38	0,38	Studená bílá (CW)	4000 K	59	71 lm/W	835 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/ 10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	6 kWh
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

