



Kleine fluorescentielamp met verbeterde lichtkwaliteit

MASTER TL Mini 80 kleuren

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Voordelen

- Goede kleurweergave ($R_{a} > 80$)

Kenmerken

- Kleine buisdiameters
- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
- Mogelijkheid van werking op DC-laagspanningsvoeding

Toepassing


- Ideaal voor beperkte ruimten waar een betere kleurweergave en kleurendement dan standaardkleuren vereist zijn
- Verlichting van hallen en trappenhuizen in flatgebouwen
- Voor inbouw in meubel-, spiegel- en kastverlichting
- Noodverlichting

MASTER TL Mini 80 kleuren

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	82
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,5 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Kleuraanduiding	Gecorreleerde	Lichtrendement (gespec.)	
					kleurtemperatuur (nom)	(nom.)	Lichtstroom
8711500893420	MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	53 lm/W	310 lm
8711500704740	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	0,463	0,42	Warm wit	2700 K	59 lm/W	450 lm
8711500704764	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	0,463	0,42	Warm wit	2700 K	77 lm/W	1.000 lm
8711500716811	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	0,44	0,403	Warmwit (WW)	3000 K	77 lm/W	1.000 lm
8711500716859	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	77 lm/W	1.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

MASTER TL Mini 80 kleuren

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500893420	MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W
8711500704740	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
8711500704764	MST TL Mini 13W/827 FAM/ 10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500716811	MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W
8711500716859	MST TL Mini 13W/840 FAM/ 10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500893420	MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX	6 kWh
8711500704740	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	8 kWh
8711500704764	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500716811	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	14 kWh
8711500716859	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	14 kWh

