



Lysrör med liten storlek och förbättrad ljuskvalitet

MASTER TL Mini Super 80

TL-mini (rördiameter 16 mm) är en väldigt liten ljuskälla som möjliggör minimering av systemet, samt drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger) krävs och där utrymmet är begränsat, t ex hallar, trapphusbelysning i flerbostadshus, belysning inbyggd i möbler, speglar och skåp, skyltbelysning och nödbelysning.

Fördelar

Funktioner

Användning


Varning och Säkerhet

MASTER TL Mini Super 80

Versions



Måttskiss



Product

MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX
MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvikksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Allmän information

Socket	G5
--------	----

Ljusteknik

Bibehålllet ljusflöde 10 000 tim (nom)	71 %
Bibehålllet ljusflöde 5 000 tim (nom)	77 %

Mekanik och armaturhus

Lampform	T5
----------	----

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/ 10X25CC	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
71638527	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/ 10X25CC	8 kWh

MASTER TL Mini Super 80

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
71642227	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/ 10X25CC	8 kWh
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/ 10X25CC	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/ 10X25CC	14 kWh
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/ 10X25CC	14 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
71638527	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
71642227	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/ 10X25CC	0,170 A	90 V	13,0 W
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/ 10X25CC	0,170 A	90 V	13,0 W
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/ 10X25CC	0,170 A	90 V	13,0 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid		
		50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10 % lampbortfall (nom)	Livslängd vid 50 % bortfall (nom)
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	10000 h	5000 h	10000 h
71638527	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC	10000 h	5000 h	10000 h
71642227	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC	10000 h	5000 h	10000 h

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid		
		50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10 % lampbortfall (nom)	Livslängd vid 50 % bortfall (nom)
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	8000 h	4000 h	8000 h
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	8000 h	4000 h	8000 h
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	8000 h	4000 h	8000 h

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Färgbeteckning	Korrelerad	Färgåtergivningsindex (nom)	Bibehållet		
				färgtemperatur (nom)		ljusflöde 2 000 tim (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	827	Glödljusvit	2700 K	82	85 %	59 lm/W	470 lm
71638527	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC	830	Varmvit (WW)	3000 K	85	85 %	59 lm/W	470 lm
71642227	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC	840	Kallvit (CW)	4000 K	85	85 %	59 lm/W	470 lm
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	827	Glödljusvit	2700 K	82	90 %	77 lm/W	1000 lm

MASTER TL Mini Super 80

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Färgbeteckning	Korrelerad		Bibehållet		
				färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)	ljusflöde 2 000 tim (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	830	Varmvit (WW)	3000 K	85	90 %	77 lm/W	1000 lm
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	840	Kallvit (CW)	4000 K	85	90 %	77 lm/W	1000 lm

