



La sorgente luminosa per il controllo delle banconote!

TL Mini Blacklight Blue

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) è realizzata in vetro blu di Wood (blu scuro), che trasmette radiazioni UV-A, ma fornisce solo un minimo di luce visibile. Si tratta di una soluzione perfetta per il rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV. Viene utilizzata soprattutto per test, ispezioni e analisi in diversi rami, ad esempio criminologia, filatelia e medicina. Inoltre, si utilizza per creare effetti speciali nel settore dello spettacolo, come discoteche e teatri.

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione

Warnings and safety

TL Mini Blacklight Blue

Versions



Informazioni generali

Attacco G5

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 108

Designazione colore Blacklight Blue

Meccanica e corpo

Forma lampadina T5

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
95101427	TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	29 V	4,5 W
95098727	TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
95104527	TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Vita al 50% di guasti (Nom)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	8000 h
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	8000 h

Order Code	Full Product Name	Vita al 50% di guasti (Nom)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	10000 h

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h specificato	LLMF 6000 h specificato
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	25 %	35 %
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	20 %	30 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h specificato	LLMF 6000 h specificato
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	20 %	30 %

TL Mini Blacklight Blue

