



# Lampe T12 pour un allumage fiable

## TL-M Rapid Start Couleur Standard

La lampe TL-M RS (à démarrage rapide et avec un diamètre de tube de 38 mm) présente un revêtement externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent une allumage rapide et stable mais où le rendu des couleurs n'est pas essentiel. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

### Avantages

- Allumage rapide, franc et fiable à basses températures
- Existe aussi en teinte 80 pour un meilleur rendu des couleurs

### Fonctions

- Lampes RS (Rapid Start) à revêtement extérieur au silicone
- Amorceur externe relié à l'une des électrodes via une résistance à forte valeur ohmique
- Disponibles en teinte "blanc industrie" (/33)

### Application


- Les couleurs standard sont surtout utilisées dans des applications où le rendu des couleurs ne constitue pas un élément important

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

# TL-M Rapid Start Couleur Standard

## Schéma dimensionnel



| Product            | D (max) | A (max) | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| TL-M RS 65W/33-640 | 40,5 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |
| 1SL/25             |         |         |           |           |           |

