



Lampa T12 o niezawodnym zapłonie

TL-M RS Standard

Świetłówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonika.

Korzyści

- Szybki i pewny zapłon w niskich temperaturach

Cechy

- Zewnętrzna warstwa silikonowa umożliwiająca szybki zapłon
- Zewnętrzny pasek zapłonowy podłączony przez rezystor do jednej z elektrod

Zastosowanie


- Wszędzie tam, gdzie wymagany jest niezawodny zapłon w niskich temperaturach i oddawanie barw nie jest istotne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

TL-M RS Standard

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
1SL/25					

