

Lampă T12 pentru aprindere fiabilă

TL-M Pornire rapidă Culori Standard

Lampa TL-M RS (Rapid Start) (diametru tub 38 mm) are un înveliş exterior din silicon şi o bandă exterioară de aprindere. Este potrivită pentru situaţii în care temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată necesită o aprindere rapidă şi stabilă, dar redarea culorii nu este importantă. Lămpile Rapid Start pot fi aprinse fără starter.

Beneficii

- Aprindere bine definită, rapidă şi uşoară la temperaturi scăzute

Caracteristici

- Lămpile RS (Rapid Start) sunt prevăzute cu un înveliş siliconic exterior
- Bandă de aprindere exterioară, conectată printr-un rezistor ohmic de rezistenţă mare la unul din electrozi
- Disponibile în culori standard şi în variaţii de culoare

Cerere


- Culorile standard sunt frecvent folosite în aplicaţii unde redarea culorilor nu este un factor de maximă importanţă

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

TL-M Pornire rapidă Culori Standard

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

© 2022 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.