



# Lampada T12 per accensione affidabile

## TL-M Rapid Start Super 80

La lampada TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (diametro tubo 38 mm) offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL Standard Colors. La lampada presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.


### Vantaggi

### Caratteristiche

### Applicazione

### Warnings and safety

### Disegno tecnico



#### Product

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25