



T12-lampa för tillförlitlig tändning

TL-M Rapid Start Fullfärg

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (rördiameter 38 mm) ger högre lumen per watt och bättre färgåtergivning än TL-standardfärger. Ljuskällan har en extern silikonbeläggning samt en extern tändremsa. Lämplig för situationer där låg temperatur och hög luftfuktighet kräver snabb och stabil tändning. Rapid Start-ljuskällor kan användas utan tändare.

Fördelar

- Väldefinierad tändning för snabb och enkel tändning vid låga temperaturer
- /80-färger har bra färgåtergivning och hög effektivitet jämfört med standardfärger
- Skapar miljöer från varmvitt till kallt dagsljus

Funktioner

- RS-lampor (Rapid Start) med extern silikonbeläggning
- Extern tändremsa som är ansluten till en av elektroderna via en resistor med högt motstånd
- Finns i /80-färger och varierande färgbeteckningar

Användning

- /80-färger används särskilt på platser där det ofta finns människor

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.