



Lampă T12 cu durată mare de viață pentru medii fără explozii

TL-X XL

Lampa TL-X XL (diametru tub 38 mm) are o durată de viață extinsă și este dotată cu o bandă de aprindere interioară pentru funcționare electromagnetică fără starter sau la frecvență înaltă fără preîncălzire. În combinație cu o armatură specială, toate efectele de scânteiere posibile în timpul aprinderii sunt eliminate. Această lampă este folosită în corpuri de iluminat rezistente la foc și cu siguranță sporită, în aplicații pentru interior și exterior, de exemplu, în industria (petro)chimică, în larg, în exploatarea minieră și în orice locație în care se pot găsi urme de gaze explozive.

Beneficii

- În combinație cu armătura specială, toate posibilitățile efectului de scânteiere în timpul aprinderii sunt eliminate
- Durată de funcționare prelungită în comparație cu cea a lămpilor TL standard

Caracteristici

- Dotată cu bandă de aprindere interioară pentru funcționare EM fără starter sau HF fără preîncălzire
- Capacul de lampă Fa6 special are un pin lung și gros, necesitând o dulie specială

Cerere

- Folosite în corpuri de iluminat atât interioare cât și exterioare, antideflagrante și de siguranță sporită
- Folosite în aplicații ca industria (petro-)chimică, zone litorale, exploatarea minieră și oricare alt loc unde poate apărea pericolul emisiei de gaze explozive

TL-X XL

Warnings and safety


- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



LPPR TL-X

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

TL-X XL

Informații generale	
Baza elementului de fixare	FA6
Date tehnice lumină	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	60
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T12
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	12 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	12,0 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2.300 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

