



T12-lampa med lång livslängd för explosionsfria miljöer

TL-X XL

Vår TL-X XL-lampa (rördiameter 38 mm) har en utökad livslängd och är utrustad med en invändig tändremsa för tändarfri elektromagnetisk drift eller högfrekvensdrift utan förvärmning. Tillsammans med den särskilda lamphållaren elimineras alla tänkbara gnisteffekter vid tändning. Lampan kan användas tillsammans med flamsäkra och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk, t ex (petro-)kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där det kan finnas spår av explosiva gaser.

Fördelar

- I kombination med en speciell lamphållare elimineras all tänkbar gnistbildning vid tändningen
- Förlängd livslängd jämfört med TL-lampor av standardtyp

Funktioner

- Levereras med intern tändremsa för tändarfri EM-drift eller HF-drift utan förvärmning
- Den särskilda Fa6-sockeln har ett längre och grövre stift som kräver en särskild lamphållare

Användning

- För användning i flamsäkra och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk
- Används till bland annat (petro-) kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där spår av explosiva gaser kan förekomma

TL-X XL

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	12,0 mg

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Allmän information

Socket	FA6
Livslängd vid 10 % lampbortfall (nom)	21000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	26000 h

Ljusteknik

Färgkod	33-640
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4100 K
Färgåtergivningsindex (nom)	63
Bibehållet ljusflöde 10 000 tim (nom)	0 %
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	88 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	83 %

Mekanik och armaturhus

Lampform	T12
----------	-----

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	25 kWh
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	47 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	39,0 W

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2300 lm

