



Lineco – ekonomická volba

Lineco TMS022

Lineco TMS022 je funkční a ekonomická lišta pro přisazenou montáž pro zářivky 1 nebo 2 TL-D. Nabízí možnost volby dvou reflektorů pro symetrické i asymetrické osvětlení. Svorkovnice s možností změny polohy umožňuje flexibilní připojení (s centrálním kabelovým vstupem nebo přes zakončení).

Výhody

- An economical choice, with a functional surface-mounted batten for 1 or 2 TL-D fluorescent lamps
- Choice of optics for symmetrical or asymmetrical light distribution
- Quick, tool-less installation can be carried out single-handedly

Vlastnosti

- Možnost použití jedné nebo dvou zářivek TL-D
- Možnost výběru symetrické nebo asymetrické optiky
- Rychlá instalace bez použití nástrojů
- Možnost změny polohy svorkovnice
- Široká nabídka nástavců

Aplikace

- Maloobchod
- Průmysl

Specifikace

Typ	TMS022
Světelný zdroj	Zářivka: - 1 x nebo 2 x MASTER TL-D / G13/ 15, 18, 30, 36, 58W
Včetně zdroje	Ne Ano (barva světla 830 nebo 840)

Předřadník	Elektromagnetické (s nízkou ztrátou), 230 V / 50 Hz: - Indukční (I) - S paralelním vyvážením (IC) Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - vysokofrekvenční Performer (HFP)
------------	--

Lineco TMS022

	- vysokofrekvenční Regulator (HFR)
	- vysokofrekvenční (HFS)
Připojení	Šroubová svorkovnice
Volby	Prodrátování: 1fázové (TW1)
	Specializovaná lišta s upevňovacími body pro reflektory C (SH)
Materiál	Ocelový plech, bílý


Instalace	Samostatná, přišroubování
	Možnost změnit umístění svorkovnice (dvoutrubicová verze)
Příslušenství	Bílý symetrický reflektor (1 ks - pro verzi s jednou a 2 zářivkami), asymetrický reflektor (pro verzi s 1 zářivkou), C-hliníkový leštěný reflektor používaný se svítilny typu SH
Hlavní použití	Obchod, průmysl

Versions

TMS022 - MASTER TL-D - 36 W -
HF Regulator - United Kingdom




Rozměrové výkresy



Product

TMS022 1xTL-D58W HFS
TMS022 1xTL-D30W HFS
TMS022 1xTL-D36W HFS
TMS022 1xTL-D30W HF
TMS022 1xTL-D36W HF
TMS022 1xTL-D18W HFS
TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK



Product

TMS022 2xTL-D36W HF SH
TMS022 2xTL-D18W HF
TMS022 2xTL-D58W HFS
TMS022 2xTL-D36W HFS
TMS022 2xTL-D58W HF
TMS022 2xTL-D36W HF
TMS022 2xTL-D58W HF SH


Rozměrové výkresy

177

Product

GMS022 1/2 58 C

GMS022 1/2 36 C




Product

GMS022 1 18 R-A

GMS022 1 36 R-A

GMS022 1 58 R-A



Product

GMS022 1/2 58 R

GMS022 1/2 36 R

GMS022 1/2 18 R

Detaily o výrobku

IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo



Příslušenství



White reflector

Ordercode 910400620418,
910400620518, 910400620618



TMS022/UK with GMS022 R-A/UK
white asymmetric reflector (front
fix)

Ordercode 910400620718,
910400620818, 910400620918



Ordercode 910402200003,
910402204803

Application Conditions

Vhodné pro náhodné spínání Není k dispozici

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým
nárazům IK02

IP kód IP20

Operating and Electrical

Vstupní napětí 230 to 240 V

General Information

Značka CE CE mark

Třída ochrany IEC Bezpečnostní
třída I

Nouzové osvětlení No

Značka ENEC ENEC mark

Značka hořlavosti F

Test žhavým drátem Teplota 650 °C,
doba 5 s

Kód řady zdroje TL-D

Typ optiky No

Kód produktové řady TMS022

General Information (1/2)




Order Code	Full Product Name	Kompenzační okruh	Verze pro zemi	Předřadník	Kombipack
11870399	TMS022 1xTL-D18W HFS	-	NO	HFS	-
11706500	TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK	-	UK	HFR	K
13556499	TMS022 1xTL-D36W HFS	-	NO	HFS	-
13558899	TMS022 1xTL-D58W HFS	-	NO	HFS	-
04699899	TMS022 1xTL-D30W HFS	-	NO	HFS	-
04531199	TMS022 1xTL-D36W HF	IC	NO	HF	-
04539799	TMS022 1xTL-D30W HF	-	NO	HF	-
13560199	TMS022 2xTL-D36W HFS	-	NO	HFS	-
13562599	TMS022 2xTL-D58W HFS	-	NO	HFS	-
04532899	TMS022 2xTL-D36W HF	-	NO	HF	-
04534299	TMS022 2xTL-D58W HF	-	NO	HF	-
04535999	TMS022 2xTL-D36W HF SH	-	NO	HF	-
04536699	TMS022 2xTL-D58W HF SH	-	NO	HF	-
04538099	TMS022 2xTL-D18W HF	-	NO	HF	-

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Přikon zdroje	Počet světelných zdrojů
11870399	TMS022 1xTL-D18W HFS	18 W	1
11706500	TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK	58 W	1
13556499	TMS022 1xTL-D36W HFS	36 W	1
13558899	TMS022 1xTL-D58W HFS	58 W	1
04699899	TMS022 1xTL-D30W HFS	30 W	1
04531199	TMS022 1xTL-D36W HF	36 W	1
04539799	TMS022 1xTL-D30W HF	30 W	1

Order Code	Full Product Name	Přikon zdroje	Počet světelných zdrojů
13560199	TMS022 2xTL-D36W HFS	36 W	2
13562599	TMS022 2xTL-D58W HFS	58 W	2
04532899	TMS022 2xTL-D36W HF	36 W	2
04534299	TMS022 2xTL-D58W HF	58 W	2
04535999	TMS022 2xTL-D36W HF SH	36 W	2
04536699	TMS022 2xTL-D58W HF SH	58 W	2
04538099	TMS022 2xTL-D18W HF	18 W	2




Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-A-Polar
Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R-A-Polar
Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)






IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)

IFPS_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)




Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS-Polar Normal (separate)

