



Lineco – et økonomisk valg

Lineco TMS022

Lineco TMS022 er et funktionelt og økonomisk overflademonteret armatur til et eller to TL-D lysstofrør. Det giver mulighed for valg af to optikker, symmetrisk og asymmetrisk belysning. Installationen er hurtig og kan udføres med én hånd uden brug af værktøj. Den flytbare kontaktblok sikrer fleksibel tilslutning (med central kabelindgang eller via endedækslerne). Der findes et bredt udvalg af tilbehør, der kan klikkes på.

Fordele

- Et økonomisk valg med et funktionelt overflademonteret armatur til 1 eller 2 TL-D-lystofrør
- Valg mellem optikker til symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling
- Hurtig installation uden værktøj kan udføres med en hånd

Funktioner

- Mulighed for at vælge mellem ét og to TL-D-lystofrør
- Mulighed for at vælge mellem symmetrisk og asymmetrisk optik
- Hurtig installation uden brug af værktøj
- Mulighed for flytning af kontaktblok
- Stort udvalg af tilbehør, som er let at montere

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Industri

Specifikationer


Type	TMS022
Lyskilde	Lysstofrør: - 1 x eller 2 x MASTER TL-D / G13 / 15, 18, 30, 36, 58 W

Pære medfølger	Ja (pærens farve 830 eller 840)
	Nej

Forfølger	Elektromagnetisk (lille tab), 230 V / 50 Hz:
	- Induktiv (I)
	- Induktiv, parallel kompenseret (IC)
	Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Højfrekvensfunktion (HFP)
Tilslutning	- Højfrekvensregulator (HFR)
	- Elektronik medfølger (EI)
	Påtrykstik (PI)
Funktion	Gennemfortrådning: 1 fase (TW1)
	Specielt batteri med fikseringspunkter, kun til C-reflektorer (SH)
	Materiale
	Pladestål, hvidt


Installation	Enkeltvis, skruemontering
	Mulighed for flytning af kontaktblokken (2-pæreversion)
Tilbehør	Hvid symmetrisk reflektor i ét stykke (til 1- og 2-pæreversioner), asymmetrisk reflektor (til 1-pæreversioner), C-aluminiumskanalreflektor benyttet med lister af SH-typen
Primære anvendelsesformål	Detailhandel, industri

Målskitse



Product

GMS022 1 58 R-A



Product

GMS022 1/2 58 R

GMS022 1/2 36 R

Tilbehør

White reflector

Ordercode 910400620518,
910400620618




TMS022/UK with GMS022 R-A/UK
white asymmetric reflector (front
fix)


Ordercode 20799599




Polar Wide Diagrams




**IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-A-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R-A-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**


Polar Wide Diagrams




**IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)**



**IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-
Polar Normal (separate)**

