



# Lineco – μια οικονομική επιλογή

## Lineco TMS022

Το Lineco TMS022 είναι ένα λειτουργικό και οικονομικό επίτοιχο σκαφάκι για 1 ή 2 λαμπτήρες φθορισμού TL-D. Προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο συστήματα οπτικών, για συμμετρικό και ασύμμετρο φωτισμό. Η εγκατάσταση είναι εύκολη και χωρίς εργαλεία και μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς βοήθεια. Οι μετακινούμενες υποδοχές σύνδεσης επιτρέπουν ευέλικτη σύνδεση (με κεντρική είσοδο καλωδίων ή μέσω των τερματικών ταπών). Είναι διαθέσιμη μια ευρεία γκάμα κουμπωτών εξαρτημάτων.

### Οφέλη

- Μια οικονομική επιλογή, με ένα λειτουργικό επίτοιχο σκαφάκι για 1 ή 2 ή 4 λαμπτήρες φθορισμού TL-D
- Δυνατότητα επιλογής οπτικών συστημάτων για συμμετρική ή ασύμμετρη κατανομή φωτός
- Εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία, που μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς βοήθεια

### Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός ή δύο λαμπτήρων φθορισμού TL-D
- Δυνατότητα επιλογής συμμετρικών ή ασύμμετρων οπτικών συστημάτων
- Εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία
- Μπλοκ σύνδεσης με δυνατότητα προσαρμογής θέσης
- Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων για τοποθέτηση με αυτόματο κλείσιμο

### Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Βιομηχανία

### Χαρακτηριστικά

Τύπος	TMS022
Φωτεινή πηγή	Λαμπτήρας φθορισμού: - 1 x ή 2 x MASTER TL-D / G13 / 15, 18, 30, 36, 58 W

Περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας	Ναι (χρώμα λαμπτήρα 830 ή 840) Όχι
----------------------------	---------------------------------------

## Lineco TMS022

<b>Όργανα λειτουργίας</b>	Ηλεκτρομαγνητικά (χαμηλών απωλειών), 230 V / 50 Hz: - Επαγωγικά (I) - Επαγωγικά, με παράλληλη αντιστάθμιση (IC) Ηλεκτρονικά, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Υψηλής συχνότητας, υψηλής απόδοσης (High Frequency Performer ή HFP) - Υψηλής συχνότητας ρυθμιστής (High Frequency Regulator ή HFR) - Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά (EI)
<b>Σύνδεση</b>	Πιεστοί ακροδέκτες (PI)
<b>Προαιρετικά εξαρτήματα</b>	Δυνατότητα διασύνδεσης φωτιστικού με φωτιστικό: 1 φάση (TW1) Αποκλειστικό σκαφάκι με σημεία στήριξης μόνο για ανακλαστήρες C (SH)


<b>Υλικό</b>	Λαμαρίνα από χάλυβα, λευκή
<b>Εγκατάσταση</b>	Ανεξάρτητη, βιδωτή στήριξη Δυνατότητα μετακίνησης των υποδοχών σύνδεσης (έκδοση 2 λαμπτήρων)
<b>Εξαρτήματα</b>	Λευκός συμμετρικός ανακλαστήρας ενός τεμαχίου (για τις εκδόσεις 1 και 2 λαμπτήρων), ασύμμετρος ανακλαστήρας (για την έκδοση 1 λαμπτήρα), ο ανακλαστήρας αλουμινίου τύπου σκάφης C χρησιμοποιείται με σκαφάκια τύπου SH
<b>Κύριες εφαρμογές</b>	Καταστήματα, βιομηχανία

## Versions

TMS022 - MASTER TL-D - 36 W -  
840 - Srojené království




## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



### Product

TMS022 2xTL-D18W HF  
TMS022 2xTL-D58W HF  
TMS022 2xTL-D36W HF  
TMS022 2xTL-D58W HFS  
TMS022 2xTL-D36W HFS




### Product

TMS022 1xTL-D58W HF  
TMS022 1xTL-D36W HF  
TMS022 1xTL-D30W HFS  
TMS022 1xTL-D36W HFS  
TMS022 1xTL-D18W HFS

## Lineco TMS022

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



#### Product

GMS022 1/2 58 R

GMS022 1/2 36 R

### Λεπτομέρειες για το προϊόν

IPDP\_TMS022i\_PHL\_EN\_0003-  
Detail photo



### Εξαρτήματα

White reflector

Ordercode 910400620518,  
910400620618



## Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20

## Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 230 to 240 V

## Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class I (I)

Έκδοση χώρας NO

Φωτισμός έκτακτης ανάγκης No

Σήμανση ENEC ENEC mark

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα 650/5

Kombirack -

Κωδικός σειράς λαμπήρων TL-D


Τύπος οπτικού συστήματος No

Κωδικός ονομασίας σειράς TMS022


## Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κύκλωμα εξισορρόπησης	Σύστημα ελέγχου	Ισχύς λαμπήρα	Αριθμός πηγών φωτός
11870399	TMS022 1xTL-D18W HFS	-	HFS	18 W	1
13556499	TMS022 1xTL-D36W HFS	-	HFS	36 W	1
04699899	TMS022 1xTL-D30W HFS	-	HFS	30 W	1
04531199	TMS022 1xTL-D36W HF	Inductive parallel compensated	HF	36 W	1
04533599	TMS022 1xTL-D58W HF	-	HF	58 W	1
13560199	TMS022 2xTL-D36W HFS	-	HFS	36 W	2
13562599	TMS022 2xTL-D58W HFS	-	HFS	58 W	2
04532899	TMS022 2xTL-D36W HF	-	HF	36 W	2
04534299	TMS022 2xTL-D58W HF	-	HF	58 W	2
04538099	TMS022 2xTL-D18W HF	-	HF	18 W	2


## Polar Wide Diagrams




IFPS\_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS\_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS\_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS\_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS\_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS\_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS\_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-  
Polar Normal (separate)




IFPS\_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-  
Polar Normal (separate)



IFPS\_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar  
Normal (separate)



IFPS\_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-  
Polar Normal (separate)



IFPS\_TMS022 1xTL-D36W HFS-Polar Normal  
(separate)

