



Lineco – una scelta economica

Lineco TMS022

Lineco TMS022 è un prodotto funzionale ed economico, per 1 o 2 lampade fluorescenti TL-D, adatto al montaggio a plafone. Offre una gamma di due ottiche, per illuminazione simmetrica e asimmetrica. L'installazione non richiede l'utilizzo di utensili e si può effettuare con una sola mano, per la massima praticità e rapidità. Una morsettiera mobile consente la massima flessibilità di collegamento (ingresso cavo centrale o attraverso le testate). È disponibile una vasta gamma di accessori applicabili a scatto.

Vantaggi

- Prodotto funzionale ed economico per l'illuminazione generale
- Disponibilità di due ottiche per l'illuminazione simmetrica e asimmetrica
- Facilità di installazione e di manutenzione

Caratteristiche

- Scelta di una o due lampade fluorescenti TL-D
- Scelta ottiche simmetriche o asimmetriche
- Installazione rapida senza attrezzi
- Blocco contatti riposizionabile
- Vasta gamma di accessori a incastro

Applicazione

- Negozi
- Industria

Specifiche

Tipo	TMS022
Sorgente luminosa	Fluorescente: - 1 x o 2 x MASTER TL-D / G13/ 15, 18, 30, 36, 58W

Lampada inclusa	No
-----------------	----

Lineco TMS022

Reattore	Elettronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High Frequency Select (HFS) -
Collegamento	Connettore a pressione (PI)
Opzione	Cablaggio passante: monofase (TW1) Supporto illuminante dedicato con punti di fissaggio solo per riflettori C (SH)
Materiale	Lamiera di acciaio, bianco


Installazione	Singolo; fissaggio con viti Possibilità di modificare la posizione della morsettiera (versione bilampada)
Accessorio	Riflettore monopezzo simmetrico in colore bianco (per versioni mono- e bilampada), riflettore asimmetrico (per versione monolampada), riflettore in alluminio C utilizzato con supporti illuminanti di tipo SH
Applicazioni principali	Punti vendita, industria

Versions


**TMS022 - MASTER TL-D - 36 W -
HF Regulator - United Kingdom**



Disegno tecnico




Product
TMS022 2xTL-D18W HF



Product
GMS022 1 36 R-A

Lineco TMS022

Disegno tecnico



Product

GMS022 1/2 58 R

GMS022 1/2 36 R

Dati del prodotto

IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo



Accessori

White reflector

Ordercode 910400620518,
910400620618




TMS022/UK with GMS022 R-A/UK
white asymmetric reflector (front
fix)


Ordercode 20798899




Polar Wide Diagrams




IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)

