



Lineco – een economische keuze

Lineco TMS022

De Lineco TMS022 is een eenvoudige functionele TL-D armatuur voor 1 of 2 TL-D lampen. Het verplaatsbare insteek-contactblokje (in 2-lamps versie) zorgt voor meer montagegemak. Kabelinvoer is mogelijk centraal of via de kopse kanten van de armatuur.

Voordelen

- Eenvoudig te installeren montagebalk
- Energiezuinig door standaard HF-VSA

Kenmerken

- Keuze uit 1 of 2 TL-D fluorescentielampen
- Keuze uit symmetrische of asymmetrische optieken
- Snelle installatie zonder gereedschap
- Verplaatsbaar contactblok
- Grote reeks opklikbare accessoires

Toepassing

- Detailhandel
- Industrie

Specificaties

Type	TMS022
Lichtbron	Fluorescentielamp: - 1 x of 2 x MASTER TL-D / G13/ 18, 30, 36, 58W
Inclusief lamp	Nee


VSA	Elektromagnetisch (hoogrendement), 230 V / 50 Hz:
	- I
	- IC
	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- HFP
	- EI
Aansluiting	PI, Insteek-contactblok

Lineco TMS022

Materiaal	Plaatstaal, wit
Installatie	Individueel; schroefmontage Mogelijkheid tot verplaatsen van het insteek-contactblok (versie met 2 lampen)

Belangrijkste toepassingen	Detailhandel, industrie
-----------------------------------	-------------------------

Maatschets



Product
TMS022 1xTL-D36W HF

Productgegevens

IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo

