



Lineco TMS022 – o alegere economică

Lineco TMS022 UK

Lineco TMS022 este o baghetă funcțională și economică cu montare aparentă, pentru una sau două lămpi fluorescente TL-D. Oferă două sisteme optice, pentru iluminat simetric și asimetric. Instalarea este rapidă, nu necesită instrumente și poate fi realizată cu o singură mână. Blocul de contacte repoziționabil permite conectarea flexibilă (cu introducerea cablului central sau prin capacele de la capete). Este disponibilă o gamă largă de conectori cu fixare prin apăsare.

Beneficii

- O alegere economică, cu o baghetă funcțională montată cu montare aparentă pentru 1 sau 2 lămpi fluorescente TL-D
- Alegerea opticii pentru distribuția simetrică sau asimetrică a luminii
- Instalarea rapidă, fără scule, poate fi realizată cu o singură mână

Caracteristici

- Alegere cu una sau două lămpi fluorescente TL-D
- Alegere optică simetrică sau asimetrică
- Instalare rapidă fără scule
- Bloc de conectare repoziționabil
- Gamă largă de de conectori cu fixare prin apăsare

Cerere


- Magazine
- Industrie

Versions


TMS022 - MASTER TL-D - 70 W -
HF Performer - United Kingdom




Cote



Product
TMS022 2xTL-D58W/840 HFSUK



Product
TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK



Product
GMS022 1/2 58 R-UK

Lineco TMS022 UK

Detalii produs

IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo



Accesorii

Ordercode 11760799



Application Conditions

Adecvat pentru comutare aleatorie Nu se aplică

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK02

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 to 240 V

General Information

Marcaj CE CE mark

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță I

Circuit de compensare -

Variantă națională UK

Iluminat de urgență No

Marcaj ENEC ENEC mark

Marcaj de inflamabilitate F

Echipament HFS

Test de incandescență Temperatură 650 °C, durată 5 s

Pachet combinat K

Cod familie lămpi TL-D

Putere lampă 58 W


Tip de sistem optic No

Cod familie de produse TMS022


General Information

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină
13572400	TMS022 2xTL-D58W/840 HFSUK	2
13575500	TMS022 1xTL-D58W/840 HFSUK	1


Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS-Polar Normal (separate)

Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-

Polar Normal (separate)

