



Αντικατάσταση 1:1 για κάθε έργο, όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό

Coreline tempo Large

Το CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Η περιορισμένη γκάμα επιλογών διευκολύνει την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για λαμπτήρες 150 W, 250 W και 400 W HID. Η σειρά CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους προσφέρει πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης γενικής χρήσης σε σχήμα U και τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για εξωτερικούς χώρους, όπως προβολείς tempo για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

Οφέλη

- Τα ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
- Υψηλής ποιότητας προβολέας tempo μεγάλου μεγέθους BVP130
- Εύχρηστο
- Επιλογή διαχείρισης πόρων φωτισμού ή/και ασύρματου συστήματος ελέγχου φωτισμού

Coreline tempo Large


Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά αποδοτικό: έως 130 lm/W
- Σχεδιασμένο για αντικατάσταση 1:1 συμβατικής τεχνολογίας έως 400 W HPI-T
- Ροή συστήματος: 8000, 12000, 16000, 21000 και 26000 lm
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 75.000 ωρών (L80B10 σε Ta 25 °C)
- Ασύμμετρα και συμμετρικά οπτικά συστήματα υψηλής απόδοσης
- Βάση στερέωσης γενικής χρήσης σχήματος U και εξωτερικός ταχυσύνδεσμος IP68 3 πόλων
- Υψηλή προστασία από υπερτάσεις: 6 kV/8 kV
- Στιβαρή σχεδίαση IP66-IK08
- Επέκταση των επιλογών για έργα φωτισμού: έλεγχος Dali, 3000 K CCT, ειδικές επικαλύψεις...

Εφαρμογή

- Εσωτερικά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων και πισίνες
- Υπαίθρια χώροι αναψυχής π.χ. γήπεδα μπάσκετ κ.λπ.
- Αποβάθρες, αεροδρόμια, χώροι στάθμευσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif

Coreline tempo Large

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Κωδικός ονομασίας σειράς	BVP130
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	LED260
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	LED160

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

			Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT		
Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Φωτεινή ροή	
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	26.000 lm
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	21.000 lm

			Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT		
Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	Φωτεινή ροή	
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	16.000 lm
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	740 Ουδέτερο λευκό	4000 K	26.000 lm

		Διάχυση φωτεινής δέσμης	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT		
Order Code	Full Product Name	Φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	(ονομαστική)	Φωτεινή ροή
09643400	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	21.000
	LED210-4S/740		Ουδέτερο		lm
	PSU S ALU C1KC3		Λευκό		
09644100	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	16.000
	LED160-4S/740		Ουδέτερο		lm
	PSU S ALU C1KC3		Λευκό		

		Διάχυση φωτεινής δέσμης	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT		
Order Code	Full Product Name	Φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	(ονομαστική)	Φωτεινή ροή
90517000	BVP130	52° x 102°	730 Θερμό	3000 K	26.000
	LED260-4S/730		Λευκό		lm
	A				
90520000	BVP130	52° x 102°	730 Θερμό	3000 K	16.000
	LED160-4S/730 A		Λευκό		lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Ασύμμετρο
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Ασύμμετρο
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	60	Ασύμμετρο
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	80	Συμμετρικό

Order Code	Full Product Name	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	80	Συμμετρικό
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	60	Συμμετρικό
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	-	Ασύμμετρο
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	-	Ασύμμετρο

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	146 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	146 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	191 W
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	114 W

