



Een 1:1 retrofit vervanging voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

CoreLine Tempo groot

CoreLine Tempo Large maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken lampen van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor HID-lampen van 150 W, 250 W en 400 W. Het CoreLine Tempo Large assortiment van schijnwerpers biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale oplossing voor bijvoorbeeld industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

Voordelen

- Snel terug te verdienen: energiebesparing van 65%.
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten.
- Robuuste afwerking van hoge kwaliteit.
- Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over onderhoud, installatie en reserveonderdelen.

CoreLine Tempo groot


Kenmerken

- Zeer efficiënt: tot 130 lm/W
- Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie tot 400 W HPI -T
- Lichtstroom systeem: 16.000, 21.000 of 26.000 lm
- Lange levensduur van 75.000 uur L80 bij Ta 25°C
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken.
- U-vormige universele montagebeugel en externe snelle 3-polige IP68-connector.
- Bescherming tegen hoge schakelpieken: 6 kV/8kV
- Robuust ontwerp IP66-IPK08
- Uitbreiding van opties voor projecten: DALI-regeling, 3000K CCT, speciale coatings.

Toepassing

- Accommodaties en terreinen voor recreatiesporten, gevels van gebouwen, billboards, beveiligingsverlichting.

Maatschets



Productgegevens



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif




Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif

CoreLine Tempo groot

Productgegevens



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Aantal VSA's	1 unit
Code productfamilie	BVP130
Gegevens lichttechniek	
Type lichtkap	Vlak glas
Kleurweergave-index (CRI)	70
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
Keurmerken en classificaties	
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Surge Protection (Common/ Differential)	Piekspanningsbev eiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Lichtbron vervangbaar
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Ja
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Ja
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Ja
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Ja
8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Ja
8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Ja
8718699905231	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Ja
8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Gecorreleerde						Gecorreleerde					
Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom)	Lichtstroom
8718699096397	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	26.000 lm	8718699096427	OFA52 ALU	70° x 21°	740	4000 K	26.000 lm
	LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3						C1KC3				
8718699096403	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	21.000 lm	8718699096434	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	21.000 lm
	LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3						LED210-4S/740 PSU S				
8718699096410	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	16.000 lm	8718699096441	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	16.000 lm
	LED160-4S/740 PSU						LED160-4S/				

CoreLine Tempo groot

Gecorreleerde						Gecorreleerde					
Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom)	Lichtstroom
	740 PSU S					8720169558991	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	30.000 lm
	ALU C1KC3						LED300-4S/		neutraalwit		
8718699905231	BVP130	70° x 21°	730	3000 K	26.000 lm		740 S				
	LED260-4S/		warmwit								
	730 S										
8720169558984	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	30.000 lm						
	LED300-4S/		neutraalwit								
	740 OFA52										

Gegevens lichttechniek (2/2)

Aantal				Aantal			
Order Code	Full Product Name	lichtbronnen	Optiektype buiten	Order Code	Full Product Name	lichtbronnen	Optiektype buiten
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asymmetrisch	8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	60	Symmetrisch
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asymmetrisch	8718699905231	BVP130 LED260-4S/730 S	-	Symmetrisch
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	60	Asymmetrisch	8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	-	Optiflux asymmetrische ashoek 52°
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	80	Symmetrisch	8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	-	Symmetrisch
8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	80	Symmetrisch				

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699096397	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W	8718699096441	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
8718699096403	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	146 W	8718699905231	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W
8718699096410	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W	8720169558984	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
8718699096427	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W	8720169558991	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W
8718699096434	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	146 W			

