



Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için yükseltme amacıyla bire bir değişim

Coreline Tempo Large

CoreLine Tempo Large, geleneksel teknolojide 1:1 yükseltme değiştirme için tasarlanan oldukça verimli bir projektör serisidir. Aynı elektrik sistemi kurulumunu ve direkleri kullanır. Seçeneklerinin sınırlı olması en iyi karşılık gelen lüks değişiminin bulunmasını sağlar. Kurulumu kolay CoreLine Tempo Large, pek çok farklı uygulama alanı için lümen paketlerinin yanı sıra yüksek performanslı asimetrik ve simetrik optik sistemi yelpazesi de sunar.

Faydaları

- Enerjiden tasarruf ederken mevcut geleneksel çözümünüzle aynı ışık seviyeleri
- Yüksek kaliteli bvp130 tempo büyük projektör
- Kullanımı kolay
- Varlık yönetimi ve/veya kablosuz aydınlatma kontrolü seçeneği

Coreline Tempo Large

Özellikler

- Tüm standart Ledgine O platform ışık dağılımları, 16.000 lm'den 26.000 lm'ye kadar lümen paketleri.
- Deniz kenarındaki şartlara dayanıklılık iyileştirmesi ve yüzme havuzu koruma seçenekleri.
- 75.000 saatlik uzun kullanım ömrü, entegre ani akım korumalı ve ilave ani akım koruması cihazı seçeneği, yüksek darbeye dayanıklılık IK08, IP66
- 1 m kablo ve IP66 konnektör ile tak ve çalıştır kurulum, direk üstüne montaj için yatay montaj ayağı.
- Bir SR soketi sayesinde dinlenme-eğlenme amaçlı Interact City ve Interact Sports'a bağlanmaya hazır.

Uygulama

- Çok amaçlı kapalı spor salonları ve yüzme havuzu
- Dinlenme-eğlenme amaçlı dış mekan spor alanları, örneğin basket sahaları vb.
- Limanlar, havaalanları, otoparklar

şartlar

Tür	BVP130
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç	En çok 217 W (+/- %11)
Işık akısı	8000, 12.000, 16.000, 21.000, 26.000 lm
Aydınlatma armatürü verimi	En fazla 133 lm/W
Renk Sıcaklığı	4.000 K
Renksel Geriverim	>70
İndeksi	
Ortalama kullanım ömrü* 75000 saatte lümen bakım	min. L80
Ortalama kullanım ömrü 75000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	7.5%
Performans Ortam Sıcaklığı Tq	+25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 - 35 °C
Sürücü	Entegre (kendinden balastlı LED modülü)
Şebeke gerilimi	Xitanium Xtreme LITE programmable
Kalkış Akımı	53 A/160 µsn.
Dim etme	Hayır
Denetim sistemi girişi	Hayır
Seçenekler	CLO
	Modül Sıcaklığı Koruması (NTC)
Optik	Simetrik
	Asimetrik (I max 52°)

Optik eleman	Polikarbon lens
Optik kapak	Şeffaf temperlenmiş cam, düz
Malzeme	Muhafaza: dökme alüminyum
	Lensler: Metakrilat
Renk	RAL9007 matt
Bağlantı	Harici IP68 hızlı bağlantı konnektörü (3 kutuplu)
Bakım	İçinin temizlenmesi gerekmez
Kurulum	U şeklinde montaj ayağı, M20 civataları ile 3 noktadan sabitlemeye uygun ayak
	Dik durur veya aşağıya doğru asılır durumda montaj
	Standart civata ve somunla sabitlenen U montaj ayağı
	5° aralıklı açı ölçer ölçeği
	10 - 14 mm çapında kabloları bulunduran M20 şebeke kablosu
	rakoru, harici Quick 3 kutuplu IP68 konnektörü ile
	Elektrik bağlantısı için aydınlatma armatürünün açılması gerekmez
Çalışma sıcaklığı	-40°C < Ta < 35°C
90°'de projeksiyon alanı	0,15 m²
Yataydan maksimum ayarlama	-170 - +170°
Maks. dikey hedefleme	-90 - +90°
Kablo rakoru	M 20
Açıklamalar	ENEC, CE, RoHS
	Ani akım koruması: 6 KV

Coreline Tempo Large

ÜRÜN BİLGİLERİ




Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

Coreline Tempo Large

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Optik kapak/lens türü	FG
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	F
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Lamba modeli	4S
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Optik eleman	No
Ürün Ailesi Kodu	BVP130

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	70
--	----

Işık Teknik Ayrıntıları

Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Gray
------	------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü akımı
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	1000 mA
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	700 mA
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	780 mA
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	1000 mA
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	700 mA
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	780 mA
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	-

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	Lamba ailesi kodu	Işık kaynağı sayısı
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 nötr beyaz	LED260-4S	80
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 nötr beyaz	LED210-4S	80
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 nötr beyaz	LED160-4S	60

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	Lamba ailesi kodu	Işık kaynağı sayısı
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	740 nötr beyaz	LED260-4S	80
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	740 nötr beyaz	LED210-4S	80
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	740 nötr beyaz	LED160-4S	60
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	52° x 102°	730 sıcak beyaz	LED210	-

Coreline Tempo Large

Genel Bilgiler (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	UL işareti	Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	UL işareti
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Hayır	09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Symmetrical	Hayır
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Hayır	09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Symmetrical	Hayır
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	Hayır	90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	Optiflux asymmetrical axis angle 52°	-
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	Symmetrical	Hayır				

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık Akısı	Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık Akısı
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	4000 K	26000 lm	09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	4000 K	21000 lm
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	4000 K	21000 lm	09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	4000 K	16000 lm
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	4000 K	16000 lm	90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	3000 K	20500 lm
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	4000 K	26000 lm				

