



Náhrada 1:1 za staršie svietidlá pre každý projekt, v ktorom na svetle skutočne záleží

Coreline tempo small

CoreLine tempo small je rad svetidiel s vysokou účinnosťou určených na priamu náhradu konvenčných technológií osvetlenia svetlometmi pri zachovaní rovnakej elektrickej inštalácie a stĺpov. Tento rad mestského osvetlenia je určený na priame nahradenie výbojok HID 70 W, pričom sa vyznačuje nižšou spotrebou energie a vyžaduje menšie investície než konvenčné inštalácie. Úzka škála možností uľahčuje nájdenie tej najlepšej náhrady so zachovaním intenzity osvetlenia pre váš projekt osvetlenia.

Výhody

- Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri súčasnej úspore energie
- Vysokokvalitné malé svetlometry radu tempo
- Lhké ovládanie

Vlastnosti


- Symetrická a asymetrická optika pre bežné plošné osvetlenie
- Dlhá životnosť 75 000 hodín, integrovaná ochrana pred prepätím, vysoká odolnosť proti nárazom IK08, krytie IP65
- Montáž typu plug and play pomocou kábla s dĺžkou 1 m a konektora s krytím IP65

Aplikácie

- Sklady
- Budovy/fasády obchodov
- Terénne úpravy

Coreline tempo small

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP01.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP02.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP03.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP05.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP06.tif

Coreline tempo small

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Kód modelového radu svetidiel	LED42
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Farba svetelného zdroja	Neutrálna biela
Optický kryt/typ šošovky	Ploché sklo
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Podiel svetelného toku vyžarovaného nad vodorovnú rovinu	88

Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania	Nie
--------------------	-----

Schválenie a použitie

Označenie CE	Označenie CE
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Kód ochrany pred mechanickým nárazom	IK08
Surge Protection (Common/Differential)	Úroveň prepäťovej ochrany svetidla v diferenciálnom režime 10 kV a v bežnom režime 10 kV

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svetidla	Vonkajší typ optiky
30635300	BVP110 LED42/NW A	39° x 96°	Asymetrické
30636000	BVP110 LED42/NW S	92° x 91°	Symetrické

