



EFix – για πιο οικολογικό γραφείο

EFix TPS262

Η σειρά φωτιστικών EFix TL5 αποτελεί μία αποκλειστική, οικονομική επιλογή καινοτόμου φωτισμού που θα εξοικονομήσει τεράστια ποσά ενέργειας όταν αντικατασταθούν οι παλιές ηλεκτρομαγνητικές εγκαταστάσεις από την τελευταία τεχνολογία της Philips. Η οπτική απόδοση της σειράς πληροί τις τελευταίες οδηγίες EN-12464, διασφαλίζοντας τη βελτιωμένη ποιότητα φωτισμού σε κάθε εφαρμογή. Σε συνδυασμό με τη χρήση μπάλαστ υψηλής συχνότητας, οι λαμπτήρες MASTER TL5 της Philips δίνουν τη δυνατότητα εξοικονόμησης σημαντικών ποσών ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση ενός ελεγκτή ημέρας Luxsense που είναι ενσωματωμένος στο φωτιστικό. Ο πρακτικός σχεδιασμός του EFix συνδυάζει τα φωτιστικά επιδαπέδιας τοποθέτησης (TCS260) και ανάρτησης (TPS262) σε ένα σχέδιο. Χάρη στο εύκολα αφαιρούμενο επάνω κάλυμμα του φωτιστικού, η δέσμη μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να παρέχει άμεσο ή άμεσο/έμμεσο φωτισμό. Το EFix παρέχεται με λαμπτήρες και είναι έτοιμο για εγκατάσταση, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης. Το χωνευτό EFix TBS260 συμπληρώνει την γκάμα φωτιστικών της Philips για γενικό φωτισμό σε γραφεία και καταστήματα.

Οφέλη

- Ένα πιο οικολογικό γραφείο, με μια οικονομική λύση καινοτόμων φωτιστικών TL5 για τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας κατά την αντικατάσταση παλιών φωτιστικών με ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ
- Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση ενός ελεγκτή ημέρας Luxsense ενσωματωμένου στο φωτιστικό
- Το προϊόν με την ευκολότερη τοποθέτηση στην κατηγορία του, με απλή άμεση/έμμεση ρύθμιση χάρη στο εύκολα αφαιρούμενο επάνω κάλυμμα

Χαρακτηριστικά

- Simple design
- MASTER TL5 lamps; suitable for use with high-frequency gear
- Mini optics; performance compliant with EN-12464 norms
- Integrated Luxsense daylight controller available
- Easily removable top cover: allows beam adjustment to provide direct or direct/indirect lighting

Εφαρμογή

- Offices
- Shops

Χαρακτηριστικά

Τύπος	TPS262
Πηγή φωτισμού	Φθορισμού: - 1 x ή 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας	Ναι (χρώμα λαμπτήρα 830 ή 840)
Μπάλαστ	Ηλεκτρονικός, 220 - 240 V/50 - 60 Hz: - High Frequency Performer (HFP) - Ρυθμιστής υψηλής συχνότητας (HFR)
Οπτική	Οπτικό σύστημα υψηλής στίλβωσης, διπλό παραβολικό, κλειστό (C6) Οπτικό σύστημα ημι-υψηλής στίλβωσης, διπλό παραβολικό (D6) Οπτικό σύστημα ματ, διπλές παραβολικές περσίδες, κλειστό (M6) Ματ κάτοπτρο, περσίδες με διασταυρούμενες ραβδώσεις (M2) Πρισματικό/οβάλ καμπυλωτό πολυανθρακικό κάλυμμα σε οπτικό σύστημα (OD) ματ αλουμινίου υψηλής ποιότητας


Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα
Χρώμα	Λευκό, RAL 9016 (WH) Ασημί, RAL 9006 (SI)
Επιλογή	Χειρισμός φωτισμού: - Ελεγκτής ημέρας Luxsense (LX) - Πολλαπλός ελεγκτής Actilume (ACL)
Υλικό	Περιβλήμα: χάλυβας με βερνίκι Οπτικό σύστημα: αλουμίνιο ή χάλυβας με βερνίκι Πώμα άκρου: πολυανθρακικό
Εγκατάσταση	Μεμονωμένο ή σε σειρά, στήριγμα ανάρτησης με ένα σετ από δύο τριγωνικά χαλύβδινα συρματοσχοίνα ανάρτησης (SMT), και τα δύο με καλώδιο τροφοδοσίας που μοιάζει μεταλλικό, 150 cm και πώματα οροφής
Αξεσουάρ	Εξάρτημα ζεύξης, ZCS260 CP
Σχόλια	Διατίθεται με λαμπτήρες, σετ ανάρτησης και κουμπωτό βύσμα

Versions



EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	B	C
TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm

Λεπτομέρειες για το προϊόν



IPDP_TPS260i_0001-Detail photo



IPDP_TPS260i_0012-Detail photo



EFix TPS262

Λεπτομέρειες για το προϊόν



IPDP_TPS260i_0017-Detail photo



IPDP_TPS260i_0019-Detail photo



IPDP_TPS260i_0007-Detail photo

