



EFix TPS262 – por una oficina más ecológica

EFix de montaje suspendido TPS260

La gama de luminarias EFix TPS262 constituye una opción innovadora y económica de alumbrado de oficinas. Permite ahorrar una considerable cantidad de energía sustituyendo las antiguas instalaciones electromagnéticas por la tecnología Philips más avanzada. Su rendimiento óptico cumple las últimas normas EN-12464, lo que garantiza una calidad de luz mejorada en todas las aplicaciones. Combinado con equipos de alta frecuencia, la lámpara Philips MASTER TL5 propicia un sustancial ahorro de energía. Este ahorro se puede incrementar aún más integrando un controlador de luz diurna Luxsense en la luminaria. La familia EFix combina las luminarias de montaje adosado y suspendido en un solo diseño. La luminaria incorpora un recuperador de flujo fácilmente desmontable que permite ajustar el haz para producir alumbrado directo o directo/indirecto. EFix se suministra con lámparas y lista para instalar, por lo que el tiempo de instalación es mínimo. La versión EFix TBS260 de montaje empotrado completa la gama de luminarias Philips para aplicaciones de iluminación general en oficinas y tiendas.

Beneficios

- Una oficina más ecológica, con una selección económica de innovadoras luminarias TL5 para obtener un enorme ahorro energético al sustituir las antiguas instalaciones electromagnéticas
- Se puede obtener un ahorro energético aún mayor mediante el uso de un controlador de luz diurna Luxsense integrado en la luminaria
- El producto más fácil de instalar de su segmento, con posibilidad de alumbrado directo/indirecto gracias a la cubierta superior que se quita fácilmente

EFix de montaje suspendido TPS260

Características

- Diseño sencillo
- Lámparas MASTER TL5; adecuadas para su uso con equipos de alta frecuencia
- Mini-ópticas; rendimiento conforme a normas EN-12464
- Controlador por luz diurna Luxsense integrado disponible
- Cierre superior de fácil extracción: permite ajustar el haz para proporcionar iluminación directa o directa/indirecta

Aplicaciones

- Oficinas
- Tiendas

Especificaciones


?Tipo	TPS262
Lámpara	Fluorescente: - 1 ó 2 MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lámpara incluida	Sí (color de lámpara 830 u 840)
Equipo	Electrónico, 220 V / 50 - 60 Hz: - HFP y regulación (HFR y HFR-TD)
Óptica	Óptica brillante, doble parabólica, cerrada (C6) Óptica semibrillante, doble parabólica (D6) Óptica mate, rejillas doble parabólica, cerrada (M6) Óptica mate, rejillas transversales estriadas (M2)
Conexión eléctrica	Conector Push-in
Color	Blanco RAL9016 (WH) Plateado RAL9006 (SI)

Opción	Sistemas de control: controlador de luz diurna Luxsense (LX) y Dali
Materiales	Carcasa: acero prelacado Óptica: acero prelacado o aluminio Tapa final: policarbonato
Instalación	Individual o en línea; montaje mediante conjunto de suspensión de doble cable triangular (SME), con cable de acero de 150 cm, y embellecedor para techo
Accesorios	Pieza de unión ZCS260 CP
Observaciones	Se entrega con lámparas, conjunto de suspensión y conector Push-in

Versions




EFix TPS262 suspended luminaire with OLC high-gloss aluminum optic with 3D lamellae (C6)



Luminaria EFix TPS262 de montaje suspendido con óptica D6



Luminaria EFix TPS262 de montaje suspendido con óptica M2



Luminaria EFix TPS262 de montaje suspendido D6

EFix de montaje suspendido TPS260

Versions




EFix TPS262 suspended luminaire with matt aluminum optic with profiled lamellae (M2)



EFix suspended mounted - 28 W - HF Standard

Plano de dimensiones



Product	B	C
TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm

Detalles del producto



EFix TPS262 línea de luz continua



Montaje en línea



EFix TCS260 versión 1 lámpara



EFix suspendida

EFix de montaje suspendido TPS260

Detalles del producto



EFix de montaje suspendido TPS262



Distribución de luz directa / indirecta simplemente retirando el recuperador de flujo



Distribución de luz directa / indirecta simplemente retirando el recuperador de flujo



Distribución de luz directa / indirecta simplemente retirando el recuperador de flujo



Conexión eléctrica desde el exterior



Conexión eléctrica desde el exterior



Clips de montaje



EFix TCS260 versión 2 lámparas

EFix de montaje suspendido TPS260

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Información general

Marca CE Marcado CE

Clase de protección IEC CLI (I)

Tipo lente/cubierta óptica No

Iluminación de emergencia No

Certificado ENEC Marcado ENEC

Marca de inflamabilidad F

Equipo HF estándar

Test del hilo incandescente 850/5

Con lámpara incluida K

Código familia de lámparas TL5

Potencia de la lámpara 54 W

Control integrado No

Código de gama de producto TPS262

Cableado interno STD

Información general

order code	Número de fuentes de luz	Tipo de óptica
61346900	1	C6
61347600	1	D6
61348300	1	M2
61350600	2	D6
61351300	2	M2
61427500	2	D6

Mecánicos y de carcasa

order code	Color
61346900	SI
61347600	SI
61348300	SI

order code	Color
61350600	SI
61351300	SI
61427500	WH

