



EFix – för grönare kontor

EFix TPS260 för nerpendlat montage

Med armaturerna EFix för TL5 lysrör får du en mycket prisvärd och innovativ belysning, som ger mycket stora energibesparingar – när de gamla EM-donen ersätts med Philips allra senaste belysningsteknik. Armaturfamiljens optiska prestanda, som uppfyller de senaste normerna EN-12464, ger bättre ljuskvalitet i alla anläggningar. Tillsammans med HF-don sparar Philips lysrör MASTER TL5 mycket energi. Du kan spara ännu mer energi om du har Luxsense med dagsljuskontroll i armaturerna. EFix är praktiskt utformad. Samma utförande kan monteras i tak eller nerpendlad. Eftersom armaturtaket är enkelt att ta bort, kan belysningen justeras, så att den blir direkt eller indirekt. EFix levereras med lysrör, färdig att installera. Det förkortar installationstiden. EFix för infällt montage kompletterar Philips armatursortiment för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Fördelar

- Ett miljövänligare kontor med de prisvärda TL5-armaturerna som sparar in rejält på energiförbrukningen jämfört med armaturer med elektromagnetism
- Den minskade energiförbrukningen kan minskas ännu mer med hjälp av en inbyggd Luxsense dagsljuskontroll i armaturen
- I sitt segment är det den enklaste produkten att installera, och det är enkelt att justera direkt/indirekt belysning eftersom det är så lätt att lossa kupan

Funktioner

- Enkel design
- MASTER TL5-lampor; lämpliga att använda tillsammans med HF-don
- Minioptik med prestanda som överensstämmer med normen EN-12464
- Integrerad Luxsense dagsljuskontroll finns
- Överdel som är lätt att ta bort: möjligt att reglera ljuskäglan till direkt eller direkt/indirekt belysning

EFix TPS260 för nerpendlat montage

Användning

- Kontor
- Butiker

specifikationer


| | |
|--------------------------------|--|
| Armatyr | TPS262 |
| Ljuskälla | Lysrör: - 1 x eller 2 x MASTER TL5/G5/28, 35, 49, 54, 80 W |
| Levereras med ljuskälla | Ja (ljusfärg 830 eller 840) |
| Driftdon | Elektroniskt, 220 - 240 V/50 - 60 Hz: - HF Performer (HFP) - HF Regulator, (HFR) - DALI (HFD) |
| Optik | Halvblank optik, dubbelparabolisk (D6) Matt optik, dubbelparaboliska avbländare, sluten (M6) Matt spegeloptyk, profilerade tvärlameller M2) Prismatisk/opaliserad, kupad polykarbonatkupa i matt aluminiumoptik av högsta kvalitet (OD) |
| Anslutning | Tryckanslutning |
| Färg | Vit, RAL 9016 (WH) Silver, RAL 9006 (SI) |

| | |
|---------------------|--|
| Tillval | Styrsystem: - Luxsense dagsljuskontroll (LX) - Actilume styrsystem med flera funktioner (ACL) - Dragströmsbrytare (PSW) |
| Material | Armatyrhus: förlackerat stål Optik: förlackerat stål eller aluminium Armatyrgavlar: polykarbonat |
| Installation | Enskilt eller i serie, monteras med två triangulära ståltrådspondelrör (SMT) med metallknande strömkabel, 150 cm, samt taggavlar |
| Tillbehör | Kopplingsdel, ZCS260 CP |
| Notera | Levereras med lampor, utrustning för pendelmontage och tryckanslutning |

Versions



Måttskiss



| Product | B | C |
|--|--------|---------|
| TPS262 2x28W/830 HFD D6 PVCFR CCE SMT WH | 500 mm | 1241 mm |

EFix TPS260 för nerpendlat montage

Produktinformation



IPDP_TPS260i_0001-Detail photo



IPDP_TPS260i_0012-Detail photo



IPDP_TPS260i_0017-Detail photo



IPDP_TPS260i_0019-Detail photo

EFix TPS260 för nerpendlat montage

Produktinformation



IPDP_TPS260i_0007-Detail photo

