



CoreLine Wall-mounted – η πρώτη επιλογή για λαμπτήρες LED

CoreLine Wall-mounted

Το CoreLine Wall-mounted είναι ένα φωτιστικό με κυκλικό σχήμα για τοποθέτηση σε επιφάνεια, το οποίο είναι εύκολο να εγκατασταθεί σε περιοχές κυκλοφορίας όπως διαδρόμους και κλιμακοστάσια. Η μοντέρνα και διακριτική σχεδίαση, σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη κατανομή φωτός, εξασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση αυτού του φωτιστικού στις περισσότερες κτιριακές δομές. Διαθέτει κουμπωτά βύσματα για γρήγορη και απλή τοποθέτηση.

Οφέλη

- Λύση γενικής χρήσης που καλύπτει τις απαιτήσεις διαφορετικών εφαρμογών
- Λεπτή και διακριτική σχεδίαση
- Προσφέρει σωστή οπτική άνεση σε κοινόχρηστους χώρους
- Απευθείας αντικατάσταση των παραδοσιακών επίτοιχων φωτιστικών

Χαρακτηριστικά

- Ομοιογενές εφέ φωτισμού για οπτική άνεση
- Τρία πακέτα φωτεινής ισχύος που καλύπτουν περισσότερες εφαρμογές
- Στεγανό και ανθεκτικό στους βανδαλισμούς ως βασικός εξοπλισμός
- Εύκολη εγκατάσταση με κουμπωτά βύσματα και δυνατότητα περαστής καλωδίωσης.
- Προαιρετικός φωτισμός ασφαλείας (συμπεριλαμβάνεται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος)
- Προαιρετικός αισθητήρας κίνησης που περιλαμβάνει λειτουργίες ανίχνευσης φωτισμού ημέρας, ρύθμισης έντασης και ομαδοποίησης
- Προαιρετικές εκδόσεις DALI

CoreLine Wall-mounted

Εφαρμογή

- Διάδρομοι
- Κλιμακοστάσια
- Δημόσιοι χώροι εισόδου
- Μπάνια
- Έξοδοι έκτακτης ανάγκης
- Χώροι στάθμευσης
- Φωτισμός ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά

Τύπος	WL120V (στρογγυλή έκδοση) WL121V (ελλειψοειδής έκδοση)
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς (+/-10%)	8 W (έκδοση LED5S) 18 W (έκδοση LED12S) 24 W (έκδοση LED16S)
Γωνία δέσμης	120ο
Φωτεινή ροή	500 lm (έκδοση LED5S) 1200 lm (έκδοση LED12S) 1600 lm (έκδοση LED16S)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	3000 ή 4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥ 80
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	50.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	30.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	15.000 ώρες
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-20 έως +35 °C (θέση επίτοιχης τοποθέτησης) -20 έως +25 °C (θέση τοποθέτησης σε οροφή) 0 έως +25 °C (φωτισμός έκτακτης ανάγκης)

Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένος, με δυνατότητα αντικατάστασης
Τάση δικτύου	220-240V / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Ρύθμιση έντασης φωτισμού TE/LE, συμβατή με τους περισσότερους ροοστάτες ELV που διατίθενται στο εμπόριο
Επιλογές	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης (ενσωματωμένος): 3 ώρες (EL3) Μονάδα ανίχνευσης κίνησης (ενσωματωμένη): διακόπτης on/off με παράκαμψη φωτός ημέρας (MDU) Διάταξη οδήγησης DALI και μονάδα ανίχνευσης κίνησης (ενσωματωμένη): λειτουργία διαδρόμου (PSD MDU)
Υλικό	Περιβλήμα: nylon 30% ενισχυμένο με υαλόνημα, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV Διαχύτης: πολυανθρακικό υψηλής ποιότητας, με αντοχή στην ακτινοβολία UV
Χρώμα	Λευκό (RAL 9010) Γκρι (RAL 7043)
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικός διαχύτης
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα με σφικτήρα καλωδίου (PIP)
Συντήρηση	Κλειστή μονάδα LED, δεν απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός
Εγκατάσταση	Στερέωση με βίδες, απευθείας στην επιφάνεια Εγκατάσταση περιβλήματος στον τοίχο με βίδες 4 σημείων Στήριξη 4 σημείων διαχύτη με περιβλήμα με βίδες torx Δεν υπάρχει δυνατότητα για πέρασμα καλωδίωσης

Versions




CoreLine Wall-mounted

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Wall-mounted-
WL131V_D35_CTO_PSD-DPP.TIF




CoreLine_Wall-mounted-
WL130V-2DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL131V_D35_CTO_PSR_MDU-
DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V_CTO-DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V-1DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V_D35_CTO_MDU-DPP.TIF

CoreLine Wall-mounted

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65

Γενικές πληροφορίες

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °
Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	OP
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Τύπος οπτικού συστήματος	Opal prismatic reflector

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημά

Χρώμα	White
-------	-------

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	0 to +40 °C	10%	No
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	0 to +40 °C	10%	No
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	0 to +40 °C	10%	No
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	0 to +40 °C	Not applicable	Ναι
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	0 to +40 °C	Not applicable	Ναι
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	0 to +40 °C	Not applicable	Ναι
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	0 to +40 °C	Not applicable	Ναι
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	-
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	-
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	-
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	-
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	Ναι
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	Ναι
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-20 to +40 °C	10%	Ναι
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	Ναι
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	Ναι
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	Ναι
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	Ναι
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	Ναι
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 to +40 °C	Not applicable	Ναι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	Ναι
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	Ναι
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	Ναι
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	Όχι
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	Όχι
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	Όχι
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	Όχι
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	Όχι
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	Όχι
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	Όχι
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	Όχι
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	Όχι
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	Όχι
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	Ναι
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	Ναι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	Ναι
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	Ναι
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	Ναι
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	Ναι
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	Ναι
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	Ναι
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	Ναι
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	Ναι
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	Όχι
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	Όχι
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	Όχι
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	Όχι
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	Όχι
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	Όχι

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	220-240 V
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	220-240 V
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	220-240 V
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	220/240 V
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	220/240 V
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	220/240 V
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	220/240 V
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	220/240 V
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	220/240 V
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	220/240 V
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	220/240 V
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	220-240 V
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	220-240 V
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	220-240 V
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	220-240 V
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	220-240 V
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	220-240 V
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	220-240 V
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	220-240 V
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	220-240 V
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	220-240 V
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	220-240 V
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	220-240 V
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	220-240 V
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	220-240 V
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	220-240 V
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	220-240 V
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	220-240 V

Γενικές πληροφορίες (1/2)

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός			Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα
		έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Σύστημα ελέγχου	
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	EL3	NO	-	850/30
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	EL3	NO	-	850/30
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	EL3	NO	-	850/30

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός			Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα
		έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Σύστημα ελέγχου	
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	EL3	D	-	850/30
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	EL3	D	-	850/30
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	EL3	D	-	850/30

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Σύστημα ελέγχου	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	EL3	D	-	850/30
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	-	D	-	650/30
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	-	D	-	650/30
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	-	D	-	650/30
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	-	D	-	650/30
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-	NO	-	650/30
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-	NO	-	650/30
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-	NO	-	650/30
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-	NO	-	650/30
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	-	NO	-	650/30
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	-	NO	-	650/30
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	-	NO	-	650/30

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Σύστημα ελέγχου	Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	-	NO	-	650/30
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-	NO	-	650/30
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-	NO	-	650/30
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-	NO	-	650/30
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-	NO	-	650/30
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-	NO	-	650/30
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-	NO	-	650/30
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-	NO	-	650/30
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-	NO	-	650/30
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-	NO	-	650/30
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-	NO	-	650/30

Γενικές πληροφορίες (2/2)

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος	Κωδικός ονομασίας σειράς
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	LED12	No	WL131V
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	LED20	No	WL131V
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	LED20	No	WL131V
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	LED12	No	WL131V

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος	Κωδικός ονομασίας σειράς
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	LED12	No	WL131V
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	LED20	No	WL131V
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	LED20	No	WL131V
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	LED12	-	-

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος	Κωδικός ονομασίας σειράς
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	LED12	-	-
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	LED20	-	-
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	LED20	-	-
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	LED34S	-	-
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	LED34S	-	-
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	LED12	MDU	-
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	LED12	MDU	-
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	LED20	MDU	-
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	LED20	MDU	-
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	LED34S	MDU	-
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	LED34S	MDU	-

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος	Κωδικός ονομασίας σειράς
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	LED12	-	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	LED12	-	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	LED20	-	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	LED20	-	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	LED12	-	-
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	LED12	-	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	LED20	-	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	LED20	-	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	LED20	MDU	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	LED20	MDU	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	91 lm/W	2000 lm
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	91 lm/W	2000 lm
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	1200 lm
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	1200 lm
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	2000 lm
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	100 lm/W	1200 lm
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	2000 lm
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	95 lm/W	3400 lm
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	95 lm/W	3400 lm
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	1200 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	1200 lm
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	2000 lm
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	2000 lm
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	3400 lm
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	3400 lm
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	1200 lm
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	1200 lm
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	100 lm/W	1200 lm
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	2000 lm
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	(0.44, 0.41)	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	2000 lm
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	2000 lm

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	12 W
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	22 W
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	22 W
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	15 W
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	15 W
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	25 W
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	25 W
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	12 W
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	12 W
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	22 W
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	22 W
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	36 W
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	36 W
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15 W
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	15 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25 W
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	25 W
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38 W
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	38 W
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	13 W
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	13 W
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	23 W
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	23 W
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	12 W
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	12 W
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	22 W
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	22 W
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23 W
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	23 W

CoreLine Wall-mounted



© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2020, Ιούνιος 24 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές