



CoreLine Wall-mounted – det selvsagte valget for LED

CoreLine Wall-mounted

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsrområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Fordeler

- Universell løsning som dekker ulike bruksområder
- Slank og diskret design
- Gir riktig visuell komfort i fellesarealer
- Direkte erstatning for tradisjonelle veggmonterte armaturer

Funksjoner

- Ensartet lyseffekt og som sørger for visuell komfort
- Tre lumenpakker tilgjengelig som gir flere bruksområder
- Sikret mot vanninntrengning og hærverk som standard
- Enkel montering med push-in-kobling og mulighet for gjennomkobling
- Valgfri nødbelysning (inkl. selvtest)
- Valgfri bevegelsessensor, inkludert dagslysavkasting, dimming og gruppering
- Valgfri DALI-versjoner

CoreLine Wall-mounted

Søknad

- Korridorer
- Trappehus
- Inngangspartier
- Toaletter
- Nødutganger
- Parkeringsgarasjer
- Utendørs sikkerhetsbelysning

spesifikasjoner

Type	WL120V (rund versjon) WL121V (oval versjon)
Lyskilde	Ikke-utsiftbar LED-modul
Effekt (+/-10 %)	8 W (LED5S-versjon) 18 W (LED12S-versjon) 24 W (LED16S-versjon)
Spredningsvinkel	120°
Lumen	500 lm (LED5S-versjon) 1200 lm (LED12S-versjon) 1600 lm (LED16S-versjon)
Fargetemperatur	3 000 eller 4 000 K
Fargegjengivelse	≥ 80
Medianlevetid L70B50	50 000 timer
Medianlevetid L80B50	30 000 timer
Medianlevetid L90B50	15 000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Driftstemperatur	-20 til +35 °C (veggmontert posisjon) -20 til +25 °C (takmontert posisjon) 0 til +25 °C (nødbelysning)

Driver	Innebygd, utsiftbar
Nettspenning	220–240 V / 50–60 Hz
Dimming	TE-/LE-dimming, kompatibel med de fleste kommersielt tilgjengelige ELV-dimmere
Valgmuligheter	Nødbelysning (integrrert): 3 timer (EL3) Enhet for bevegelsesdeteksjon (innebygd): på-/av-bryter med dagslysoverstyring (MDU) DALI-driver og enhet for bevegelsesdeteksjon (innebygd): korridorfunksjonalitet (PSD MDU)
Materialer	Hus: nylon 30 %, fiberglassforsterket, UV-bestandig Indirekte belysning: polykarbonat i høy kvalitet, UV-beskyttet
Farge	Hvit (RAL 9010) Grå (RAL 7043)
Glass	Indirekte belysning i polykarbonat
Tilkobling	Skyvekontakt med strekkavlastning (PIP)
Vedlikehold	Lukket LED-modul, behøver ikke å rengjøres på innsiden
Montering	Med skruer, direkte på overflaten Innfatningen monteres på veggen med 4 skruer Indirekte belysning festes til innfatningen med 4 torx-skruer Gjennomkobling ikke mulig

Versions




CoreLine Wall-mounted

Produkt detaljer



CoreLine_Wall-mounted-
WL131V_D35_CTO_PSD-DPP.TIF




CoreLine_Wall-mounted-
WL130V-2DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL131V_D35_CTO_PSR_MDU-
DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V_CTO-DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V-1DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V_D35_CTO_MDU-DPP.TIF

CoreLine Wall-mounted

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -20 to +40 °C

Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK08

Ingress beskyttelseskode IP65

Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220-240 V

Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde 120 °

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Optisk deksel-/linsetype OP

Driver inkludert Ja

ENEC-merke ENEC mark

Brennbarhetsmerke -

Lyskilde kan erstattes No

Antall forkoblingsenheter 1 unit

Optikktype Opal prismatic reflector

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks 80

Toleranse for lysytelse +/-10%

Mekanisk og innfatning

Farge hvit

Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå	Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	10%	Nei
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	10%	Nei
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	10%	Nei
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	10%	Nei
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	10%	Nei
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	10%	Nei
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	10%	Nei
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	10%	Nei
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	20%	Ja
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	Ja
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	20%	Ja
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	Ja
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	20%	Ja
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	20%	Ja
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	Bruke ikke	Ja
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	Bruke ikke	Ja
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Ja
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Ja
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Ja
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Ja
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Ja
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Ja
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	10%	Ja
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	10%	Ja
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	10%	Ja
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	10%	Ja
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	Bruke ikke	Ja
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	Bruke ikke	Ja
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	Bruke ikke	Ja
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	Bruke ikke	Ja
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	Bruke ikke	Ja
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	Bruke ikke	Ja

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	Ja	40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	Ja	38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	No
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	Ja	38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	No
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	Ja	38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	Ja	38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	Ja	38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	Ja	38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	Ja	38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	Ja
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	Ja
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	Ja
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	Ja

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	No
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	No
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	No

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	No
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	No
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	No

Generell informasjon (1/2)

Order Code	Full Product		Test av		Innebygd
	Name	Nødbelysning	glødetråd	lyskildeseriekode	
40268600	WL131V	EL3	Temperatur	LED12	No
	LED12S/830		850 °C,		
	PSED EL3		varighet		
	WH		30 sek		
40269300	WL131V	EL3	Temperatur	LED12	No
	LED12S/840		850 °C,		
	PSED EL3		varighet		
	WH		30 sek		
40270900	WL131V	EL3	Temperatur	LED20	No
	LED20S/830		850 °C,		
	PSED EL3		varighet		
	WH		30 sek		
40271600	WL131V	EL3	Temperatur	LED20	No
	LED20S/84		850 °C,		
	O PSED EL3		varighet		
	WH		30 sek		
40272300	WL131V	No	Temperatur	LED34S	No
	LED34S/830		850 °C,		
	PSED WH		varighet		
			30 sek		
40273000	WL131V	No	Temperatur	LED34S	No
	LED34S/840		850 °C,		
	PSED WH		varighet		
			30 sek		
40274700	WL131V	EL3	Temperatur	LED34S	No
	LED34S/830		850 °C,		
	PSED EL3		varighet		
	WH		30 sek		
40275400	WL131V	EL3	Temperatur	LED34S	No
	LED34S/840		850 °C,		
	PSED EL3		varighet		
	WH		30 sek		
40282200	WL131V	EL3	Temperatur	LED12	MDU
	LED12S/830		850 °C,		
	PSR EL3		varighet		
	MDU WH		30 sek		
40283900	WL131V	EL3	Temperatur	LED12	MDU
	LED12S/840		850 °C,		
	PSR EL3		varighet		
	MDU WH		30 sek		
40284600	WL131V	EL3	Temperatur	LED20	MDU
	LED20S/830		850 °C,		
	PSR EL3		varighet		
	MDU WH		30 sek		

Order Code	Full Product		Test av		Innebygd
	Name	Nødbelysning	glødetråd	lyskildeseriekode	
40285300	WL131V	EL3	Temperatur	LED20	MDU
	LED20S/84		850 °C,		
	O PSR EL3		varighet		
	MDU WH		30 sek		
40286000	WL131V	EL3	Temperatur	LED34S	MDU
	LED34S/830		850 °C,		
	PSR EL3		varighet		
	MDU WH		30 sek		
40287700	WL131V	EL3	Temperatur	LED34S	MDU
	LED34S/840		850 °C,		
	PSR EL3		varighet		
	MDU WH		30 sek		
38784699	WL131V	-	Temperatur	LED34S	-
	LED34S/830		650 °C,		
	PSU WH		varighet		
			30 sek		
38785399	WL131V	-	Temperatur	LED34S	-
	LED34S/840		650 °C,		
	PSU WH		varighet		
			30 sek		
38786099	WL131V	-	Temperatur	LED12	MDU
	LED12S/830		650 °C,		
	PSR MDU		varighet		
	WH		30 sek		
38787799	WL131V	-	Temperatur	LED12	MDU
	LED12S/840		650 °C,		
	PSR MDU		varighet		
	WH		30 sek		
38788499	WL131V	-	Temperatur	LED20	MDU
	LED20S/830		650 °C,		
	PSR MDU		varighet		
	WH		30 sek		
38789199	WL131V	-	Temperatur	LED20	MDU
	LED20S/84		650 °C,		
	O PSR MDU		varighet		
	WH		30 sek		
38790799	WL131V	-	Temperatur	LED34S	MDU
	LED34S/830		650 °C,		
	PSR MDU		varighet		
	WH		30 sek		
38791499	WL131V	-	Temperatur	LED34S	MDU
	LED34S/840		650 °C,		
	PSR MDU		varighet		
	WH		30 sek		

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Test av glødetråd	lysildeseriekode	Innebygd styring
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED12	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED12	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED20	-
38795299	WL131V LED20S/84 0 PSED WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED20	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED12	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Test av glødetråd	lysildeseriekode	Innebygd styring
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED12	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED20	-
38781599	WL130V LED20S/84 0 PSU WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED20	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED20	MDU
38783999	WL130V LED20S/84 0 PSU MDU WH	-	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	LED20	MDU

Generell informasjon (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	WL131V
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	WL131V
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	WL131V
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	WL131V
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	WL131V
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	WL131V
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	WL131V
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	WL131V
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	WL131V
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	WL131V
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	WL131V
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	WL131V
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	WL131V
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	WL131V
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	-
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	-
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	-
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	-
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
40268600	WL131V LED12S/83 0 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	100 lm/W	1200 lm

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
40269300	WL131V LED12S/84 0 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	100 lm/W	1200 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
40270900	WL131V LED20S/83 0 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	91 lm/W	2000 lm
40271600	WL131V LED20S/84 0 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	91 lm/W	2000 lm
40272300	WL131V LED34S/83 0 PSED WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40273000	WL131V LED34S/84 0 PSED WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	94 lm/W	3400 lm
40274700	WL131V LED34S/83 0 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40275400	WL131V LED34S/84 0 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	94 lm/W	3400 lm
40282200	WL131V LED12S/83 0 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	100 lm/W	1200 lm
40283900	WL131V LED12S/84 0 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	100 lm/W	1200 lm
40284600	WL131V LED20S/83 0 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	91 lm/W	2000 lm
40285300	WL131V LED20S/84 0 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	91 lm/W	2000 lm
40286000	WL131V LED34S/83 0 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	94 lm/W	3400 lm
40287700	WL131V LED34S/84 0 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	94 lm/W	3400 lm

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
38784699	WL131V LED34S/83 0 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	95 lm/W	3400 lm
38785399	WL131V LED34S/84 0 PSU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	95 lm/W	3400 lm
38786099	WL131V LED12S/83 0 PSR MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	80 lm/W	1200 lm
38787799	WL131V LED12S/84 0 PSR MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	80 lm/W	1200 lm
38788499	WL131V LED20S/83 0 PSR MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	80 lm/W	2000 lm
38789199	WL131V LED20S/84 0 PSR MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	80 lm/W	2000 lm
38790799	WL131V LED34S/83 0 PSR MDU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	90 lm/W	3400 lm
38791499	WL131V LED34S/84 0 PSR MDU WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	90 lm/W	3400 lm
38792199	WL131V LED12S/83 0 PSED WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	90 lm/W	1200 lm
38793899	WL131V LED12S/84 0 PSED WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	90 lm/W	1200 lm
38794599	WL131V LED20S/83 0 PSED WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	90 lm/W	2000 lm
38795299	WL131V LED20S/84 0 PSED WH	(0.39, 0.39) SDCM<3	4000 K	90 lm/W	2000 lm
38778599	WL130V LED12S/83 0 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM<3	3000 K	100 lm/W	1200 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
38779299	WL130V LED12S/84 0 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm
38780899	WL130V LED20S/83 0 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	2000 lm
38781599	WL130V LED20S/84 0 PSU WH	(0.44, 0.41)	4000 K	90 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig kromatisitet	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
38782299	WL130V LED20S/83 0 PSU MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	2000 lm
38783999	WL130V LED20S/84 0 PSU MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	2000 lm

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	12 W
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	12 W
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	22 W
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	22 W
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	36 W
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	36 W
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	36 W
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	36 W
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	12 W
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	12 W
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	22 W
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	22 W
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	36 W
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	36 W
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	36 W
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	36 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15 W
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	15 W
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25 W
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	25 W
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38 W
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	38 W
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	13 W
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	13 W
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	23 W
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	23 W
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	12 W
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	12 W
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	22 W
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	22 W
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23 W
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	23 W

