



CoreLine LED- Feuchtraumleuchte - wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die Leuchten können herkömmliche Leuchten mit Leuchtstofflampen von 18 W bis 58 W ersetzen. Mit ihrem schlanken und moderneren Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine bessere Lichtverteilung für eine einfache und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Vorteile

- Bis zu 70% Energieersparnis: spart bis zu 221 EUR pro Jahr als Ersatz von 2x58W am KVG bei 24 Stunden-Betrieb und 25Ct/kWh).
- Sehr gute Lichttechnik für beste Flächenausleuchtung bei extrem niedriger Blendung ohne sichtbare LED-Punkte (bei PCO Abdeckung).
- Einfache Montage mit flexiblen Montagepunkten durch weit verschiebbare Edelstahlklammern zur Nutzung vorhandener Bohrlöcher. Leichtgängige Edelstahlclips zum Schließen der Leuchte.
- Durchgangsverdrahtung möglich, Abhänger und PG-Verschraubung im Lieferumfang enthalten.
- Schutzart IP65; , robust dank Schlagfestigkeit IK08
- Nutzlebensdauer 50.000 Stunden (L75), 5 Jahre Garantie

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Merkmale

- Energieeffizient und langlebig: Bis zu 140 lm/W und eine Nutzlebensdauer von 50.000 h bei L75
- Viele verfügbare Optionen: Längen von 600/1200/1500 mm und bis zu 8.000 lm bei 4.000K und sehr guter Farbwiedergabe (Ra>80)
- Lambert'sche oder breitstrahlende Lichtverteilung mit leichter Deckenaufhellung mit Abdeckung aus Polycarbonat.
- Intelligente Produktarchitektur mit elektrischem und mechanischem Design für einfache und flexible Installation (längere Nut für Montageclips zur einfachen Nutzung vorhandener Bohrlöcher, leichtes Schließen der Clips, werkzeugloses Anschließen der elektrischen Anschlüsse). Deckenmontagebügel und Abhängehaken im Lieferumfang enthalten. Durch zusätzliche Schraubbefestigung der Montagebügel kann die Leuchte vandalismussicher gemacht werden.
- Optionale Lichtsteuerung und verfügbare Versionen: DALI, integrierte funkbasierte Lichtsteuerung (Interact Ready), Notbeleuchtung (EL), Durchgangsverdrahtung (TW)

Anwendung

- Industrie
- Parkhäuser
- Feuchträume
- Nebenräume

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies führt zum Verlust der Wasserdichtigkeit und der Schutzart IP65.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Spezifikationen

Umgebungstemperatur	-20 bis +35 °C -20 bis +40 °C 0 bis +25 °C
Dimmbar	Ja, kabelloses Dimmen, nein
Betriebsgerät	Elektronisches Betriebsgerät (PSD) elektronisches Betriebsgerät (PSU)
Initiale ähnlichste	3000 K, 4000 K, 6500 K
Farbtemperatur	
Initiale	15 W, 16 W, 20.5 W, 21 W, 21.5 W, 22 W, 24.3 W, 24.5 W, 25 W,
Eingangsleistung	25.5 W, 26 W, 28.5 W, 28.6 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 34 W, 35 W, 42.9 W, 43 W, 44 W, 45 W, 45.5 W, 48.5 W, 49 W, 57.1 W, 60 W, 61 W

Lichtstrom-Neuwert	1800 lm, 1900 lm, 2500 lm, 2700 lm, 3100 lm, 3400 lm, 3700 lm, 4000 lm, 5500 lm, 5700 lm, 6000 lm, 6500 lm, 7500 lm, 8000 lm
Material	Ausleger:
Material	Gehäuse: polycarbonat

Versions



Coreline Waterproof G2 LSC - LED
Module, system flux 2700 lm



CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Versions



Produktdetails



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Produktdetails




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
------------------	---------------

Allgemeine Eigenschaften

CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	D
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Optiktyp	110

Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Mechanische Kenndaten

Farbe	Grau
-------	------

-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	0,13 %
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	0,13 %
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	0,13 %
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	0,13 %
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0,13 %
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	0,13 %
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	0,13 %
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	0,13 %
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	0,13 %
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	0,13 %
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0,13 %
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0,13 %
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	0,13 %
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	0,13 %
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	0,13 %
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	0,13 %
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	0,13 %
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0,13 %
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	0,13 %
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	0,13 %
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	0,13 %
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	0,13 %
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0,13 %
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	0,13 %
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	0,13 %
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	0,13 %
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	0,13 %
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	0,13 %
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	0,13 %
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	0,13 %
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	0,13 %
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	0,13 %
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	0,13 %
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	0,13 %
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	0,13 %

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen		Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen	
				An- und Ausschalten						An- und Ausschalten	
96244900	WT120C G2 LED19S/840	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja			PSU MDU L600				

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	An- und Ausschalten	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja	Ja
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja	Ja
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-20 bis +35 °C	10%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 bis +25 °C	1%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 bis +35 °C	10%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 bis +25 °C	10%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
97580700	WT120C G2 LED40S/840	-20 bis +35 °C	10%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	An- und Ausschalten	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
	WIA TW3 L1200				
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja	Ja
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja	Ja
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-20 bis +35 °C	10%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C	Nicht zutreffend	Ja	Ja

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen	
				An- und Ausschalten	
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C	1%	Nicht zutreffend	
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 bis +35 °C	10%	Nicht zutreffend	
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 bis +25 °C	10%	Nicht zutreffend	
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 bis +35 °C	10%	Nicht zutreffend	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen	
				An- und Ausschalten	
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nein
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nein
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nein
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nein
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nein
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	Kabelloses Dimmen
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Kabelloses Dimmen
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Kabelloses Dimmen
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Kabelloses Dimmen
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nein
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nein
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nein
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nein
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	Kabelloses Dimmen
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nein
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Kabelloses Dimmen
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Kabelloses Dimmen
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Kabelloses Dimmen
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nein
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nein
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nein
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nein

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nein
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nein
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nein
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nein

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product			
	Name	Notfallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	EL3	LED27S	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/	-	LED40S	WT130C

Order Code	Full Product			
	Name	Notfallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
	840 PSU MDU L1200			
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-	LED40S	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	EL3	LED40S	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	EL3	LED40S	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	EL3	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	WT130C

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
36933499	WT120C G2 LED40S/ 865 PSU L1200	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/ 830 PSU L1200	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/ 840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/ 840 PSU MDU L1500	-	LED34S	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/ 840 PSD L1500	-	LED34S	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/ 840 PSU ELB3 L1500	EL3	LED34S	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/ 840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/ 840 PSU MDU L1500	-	LED60S	WT130C
39714200	WT120C G2 LED60S/ 840 IA1 L1500	-	LED60S	WT130C

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
88310500	WT120C G2 LED60S/ 840 PSD L1500	-	LED60S	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/ 840 PSU ELB3 L1500	EL3	LED60S	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/ 840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/ 840 PSU MDU L1500	-	LED80S	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/ 840 PSD L1500	-	LED80S	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/ 840 WIA L1500	-	-	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/ 840 WIA ELB3 L1500	EL3	-	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/ 840 WIA TW3 L1500	-	-	WT130C
36934199	WT120C G2 LED34S/ 865 PSU L1500	-	-	-

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
36935899	WT120C G2 LED60S/ 865 PSU L1500	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/ 830 PSU L1500	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/ 840 PSU PCO L600	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/ 840 PSU PCO L1200	-	-	-
34978799	WT120C G2	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Produktfamiliencode
	LED31S/ 840 PSU PCO L1500			
34979499	WT120C G2 LED37S/ 840 PSU PCO L1200	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/ 840 PSU PCO L1500	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/ 840 PSU PCO L1500	-	-	-

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
96244900	WT120C G2 LED19S/ 840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/ 840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/ 840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	2700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	126 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	840 PSU MDU L1200				
85418000	WT120C G2 LED27S/ 840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/ 840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/ 840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product		Initiale			Order Code	Full Product		Initiale		
	Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert		Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
96256200	WT120C G2 LED40S/ 840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm	36936599	WT120C G2 LED37S/ 830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3	3000 K	130 lm/W	3700 lm
39713500	WT120C G2 LED40S/ 840 IA1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm	91686500	WT120C G2 LED34S/ 840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	3400 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/ 840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm	96267800	WT120C G2 LED34S/ 840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/ 840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	118 lm/W	4000 lm	88308200	WT120C G2 LED34S/ 840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	3400 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/ 840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm	85420300	WT120C G2 LED34S/ 840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	115 lm/W	3400 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/ 840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	154 lm/W	4000 lm	91688900	WT120C G2 LED60S/ 840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	6000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/ 840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	138 lm/W	4000 lm	96275300	WT120C G2 LED60S/ 840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/ 840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	154 lm/W	4000 lm	39714200	WT120C G2 LED60S/ 840 IA1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	6000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/ 865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	4000 lm	88310500	WT120C G2 LED60S/ 840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product		Initiale			Order Code	Full Product		Initiale		
	Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert		Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED- Lichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
85421000	WT120C G2 LED60S/ 840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	122 lm/W	6000 lm		LED60S/ 865 PSU L1500				
40930200	WT120C G2 LED80S/ 840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	8000 lm	36937299	WT120C G2 LED55S/ 830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3	3000 K	128 lm/W	5500 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/ 840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm	34976399	WT120C G2 LED18S/ 840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	1800 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/ 840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm	34977099	WT120C G2 LED25S/ 840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	125 lm/W	2500 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/ 840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	6500 lm	34978799	WT120C G2 LED31S/ 840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	3100 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/ 840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	134 lm/W	6500 lm	34979499	WT120C G2 LED37S/ 840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	3700 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/ 840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	6500 lm	34980099	WT120C G2 LED57S/ 840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	5700 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/ 865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	139 lm/W	3400 lm	34981799	WT120C G2 LED75S/ 840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	7500 lm
36935899	WT120C G2	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	6000 lm						

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

CoreLine LED-Feuchtraumleuchte

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	21.5 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	25.5 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30 W
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	30 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	34 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	26 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	29 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	26 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28.5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28.5 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	25.5 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	29.5 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	45.5 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45.5 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	48.5 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	45.5 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24.5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1 W

