



CoreLine waterproof - για κάθε εφαρμογή, όπου ο φωτισμός είναι πραγματικά σημαντικός

CoreLine Waterproof

Το CoreLine waterproof τηρεί την υπόσχεση της σειράς CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα της σειράς CoreLine waterproof μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των κλασικών στεγανών φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού που κυμαίνονται από 18 W έως 58 W. Με την λεπτή και κομψή σχεδίασή του, συνεχίζει να διατηρεί το γνωστό και αποδεκτό αρχιτεκτονικό του ύφος. Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη, χάρη στην αποδοτική του σχεδίαση. Το CoreLine waterproof παρέχει καλύτερη κατανομή φωτός ευρείας δέσμης για απλό και αποδοτικό φωτισμό. Τα φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες διατίθενται και σε αυτή τη σειρά, έτοιμα για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για μειωμένο κόστος λειτουργίας
- Στιβαρή σχεδίαση που παρέχει πιο έξυπνη, απλούστερη και ταχύτερη εγκατάσταση
- Ομοιόμορφη κατανομή φωτός ευρείας δέσμης, που υποστηρίζει την εύκολη και ελκυστική σχεδίαση φωτισμού

CoreLine Waterproof

Χαρακτηριστικά

- Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής: έως 140 lm/W και 50 χιλιάδες ώρες ζωής για τα L75
- Πολλές διαθέσιμες επιλογές: L600/1200/1500, έως 8000 lm, 4000K
- Έξυπνα προϊόντα αρχιτεκτονικού φωτισμού με ηλεκτρική και μηχανική σχεδίαση που βοηθούν στην ευκολία και στην ευελιξία της εγκατάστασης (μακρύτεροι ολισθητήρες, ταχύτερο άνοιγμα ασφάλισης, ηλεκτρικές συνδέσεις χωρίς εργαλεία)
- Διατίθενται προαιρετικά συστήματα ελέγχου και εκδόσεις: DALI, ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας (Interact Ready), αισθητήρες (MDU), φωτισμός ασφαλείας (EL), αδιάβροχος εξωτερικός συνδετήρας για ευκολότερη εγκατάσταση (WEC), περαστή καλωδίωση (TW)

Εφαρμογή

- Χώροι στάθμευσης
- Αποθήκες
- Γενικός φωτισμός

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20 to +35 °C
	-20 to +40 °C
	0 to +25 °C
Ρύθμιση έντασης	Όχι, Ναι
Διάταξη οδήγησης	Power supply unit with DALI interface (PSD)
	Power supply unit (PSU)
Αρχική συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	4000 K

Αρχική ισχύς εισόδου	15 W, 16 W, 20.5 W, 21 W, 22 W, 24.3 W, 25.5 W, 26 W, 27 W, 28.6 W, 30 W, 30.5 W, 34.5 W, 35 W, 42.9 W, 45 W, 45.5 W, 50 W, 51 W, 57.1 W, 61 W, 66 W
Αρχική φωτεινή ροή	1800, 1900, 2500, 2700, 3100, 3400, 3700, 4000, 5700, 6000, 7500, 8000 lm
Υλικό	Στήριγμα:
Υλικό	Περιβλημα: polycarbonate

Versions



Coreline Waterproof G2 LSC - LED
Module, system flux 2700 lm



Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

CoreLine Waterproof

Λεπτομέρειες για το προϊόν




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

CoreLine Waterproof

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP65

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 220 to 240 V

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class I (I)

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος MLO

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ENEC ENEC mark

Σήμανση ευφλεκτότητας D

Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα 850/30

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Τύπος οπτικού συστήματος 110

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα (0.38,0.38)SDCM<=3

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος 4000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης >80

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Χρώμα Gray

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 to +35 °C	1%
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35 °C	Not applicable
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25 °C	Not applicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 to +35 °C	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25 °C	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35 °C	Not applicable
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 to +35 °C	Not applicable
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 to +35 °C	Not applicable
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-20 to +35 °C	10%
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 to +35 °C	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25 °C	Not applicable
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	0 to +25 °C	10%
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25 °C	1%
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25 °C	Not applicable
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25 °C	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 to +35 °C	Not applicable
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 to +35 °C	Not applicable
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-20 to +35 °C	10%
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25 °C	Not applicable
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	0 to +25 °C	10%
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25 °C	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 to +25 °C	Not applicable
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 to +40 °C	Not applicable
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 to +40 °C	Not applicable
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 to +40 °C	Not applicable
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40 °C	Not applicable
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40 °C	Not applicable
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40 °C	Not applicable
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40 °C	Not applicable
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40 °C	Not applicable

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ναι	88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ναι
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Όχι	88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ναι
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι	91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Όχι

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Όχι
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Όχι
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ναι
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ναι
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ναι
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ναι
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Όχι
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Όχι
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ναι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ναι
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ναι
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Όχι
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Όχι
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Όχι
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Όχι
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Όχι
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Όχι
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Όχι
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Όχι
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Όχι
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Όχι
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Όχι
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Όχι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Κωδικός ονομασίας σειράς
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	LED19S	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	LED27S	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	EL3	LED27S	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	LED27S	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	EL3	LED27S	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	LED40S	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	LED40S	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	LED40S	WT130C

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Κωδικός ονομασίας σειράς
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-	-	LED40S	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	LED40S	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	EL3	LED40S	WT130C
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-	EL3	LED40S	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	EL3	LED40S	WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	LED34S	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	LED34S	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	EL3	LED34S	WT130C

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Κωδικός ονομασίας σειράς
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	EL3	LED34S	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	LED60S	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	LED60S	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	LED60S	WT130C
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-	-	LED60S	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	LED60S	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	EL3	LED60S	WT130C
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-	EL3	LED60S	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	EL3	LED60S	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	LED80S	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	LED80S	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	EL3	LED80S	WT130C

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Κωδικός ονομασίας σειράς
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-°	-	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-°	-	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-°	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-°	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-°	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-°	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-°	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-°	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-°	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-°	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-°	-	-	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	119 lm/W	1900 lm	16 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	129 lm/W	2700 lm	21 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	104 lm/W	2700 lm	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	123 lm/W	2700 lm	22 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	100 lm/W	2700 lm	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου	Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W	88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	118 lm/W	6000 lm	51 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W	40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	131 lm/W	8000 lm	61 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	114 lm/W	4000 lm	35 W	40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	131 lm/W	8000 lm	61 W
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	116 lm/W	4000 lm	34.5 W	40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	121 lm/W	8000 lm	66 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	114 lm/W	4000 lm	35 W	84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	127 lm/W	1900 lm	15 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	136 lm/W	3400 lm	25.5 W	84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	142 lm/W	3400 lm	24.3 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	133 lm/W	3400 lm	25.5 W	84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	143 lm/W	4000 lm	28.6 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	113 lm/W	3400 lm	30.5 W	84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	143 lm/W	6000 lm	42.9 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	111 lm/W	3400 lm	30.5 W	40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	140 lm/W	8000 lm	57.1 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W	34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	120 lm/W	1800 lm	15 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W	34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	125 lm/W	2500 lm	20.5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W	34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	129 lm/W	3100 lm	24.3 W
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	132 lm/W	6000 lm	45.5 W	34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	132 lm/W	3700 lm	28.6 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W	34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	136 lm/W	5700 lm	42.9 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	120 lm/W	6000 lm	50 W	34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	132 lm/W	7500 lm	57.1 W
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	120 lm/W	6000 lm	50 W					

