



Oprawa hermetyczna CoreLine Waterproof — optymalny wybór wśród opraw w technologii LED

CoreLine Waterproof

Zarówno do nowych jak i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy hermetyczne LED CoreLine Waterproof doskonale zastąpią rozwiązania konwencjonalne, poprawiając efektywność energetyczną instalacji. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Korzyści

- Oszczędność energii do 50% w porównaniu ze świetłówkami TL-D
- Niezawodna bezobsługowa technologia LED
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych wodoodpornych opraw pod względem wydajności, elastyczności montażu i długości
- Certyfikat PZH

Cechy

- Niezawodna zintegrowana technologia LED gwarantująca bezobsługową i wieloletnią eksploatację
- Może zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy do świetlówek TL-D o mocy 18–58 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Klosz z elementem optycznym zapewnia komfort świetlny
- Wieszak sufitowy i haki zwieszakowe w zestawie; przykręcenie zaczepów montażowych dodatkowymi śrubami pozwala uzyskać odporność na zniszczenia. Wersja WEC zawiera konektor umożliwiający szybkie podłączenie, bez konieczności otwierania oprawy.




Zastosowanie

- Parkingi, garaże
- Magazyny
- Oświetlenie ogólne
- Przemysł spożywczy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Promieniowanie UV może z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.
- Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP

CoreLine Waterproof

Więcej o produkcie



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

Informacje ogólne	
Znak CE	Znak CE
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Wartość migotania (PstLM)	1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Kod rodziny lamp	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED27S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED40S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	-	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Kod rodziny lamp	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED34S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED60S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	WT130C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	LED80S	Czujnik ruchu i światła (wł./wyl.)	WT130C

Order Code	Full Product Name	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego				Rodzina produktów
			Kod rodziny lamp	Sterownik wbudowany		
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-		WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	LED80S	-		WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-		WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-		WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-		WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-		WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-		WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-		WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-		-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-		-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-		-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-		-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-		-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-		-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-		-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-		-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-		-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-		-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-	-		-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-	-		-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

CoreLine Waterproof

Order	Full Product	Skorelowana	Skuteczność	Strumień	Typ optyki
		Temperatura	światlna		
Code	Name	Barwowa	(znamionowa)	Świetlny	
(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Szeroki rozsył światła
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Szeroki rozsył światła
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2 700 lm	Szeroki rozsył światła
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Szeroki rozsył światła
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2 700 lm	Szeroki rozsył światła
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
88312900	WT120C G2 LED40S/840	4000 K	113 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order	Full Product	Skorelowana	Skuteczność	Strumień	Typ optyki
		Temperatura	światlna		
Code	Name	Barwowa	(znamionowa)	Świetlny	
(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
	PSD ELB3 L1200				
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	131 lm/W	2 700 lm	Kąt rozsyłu światła 110°
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Kąt rozsyłu światła 110°
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	132 lm/W	2 700 lm	Szeroki rozsył światła
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3 700 lm	Szeroki rozsył światła
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	4000 K	129 lm/W	2 700 lm	Symetryczna
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2 500 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3 100 lm	Bardzo szeroki rozsył światła
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3 700 lm	Bardzo szeroki rozsył światła

CoreLine Waterproof

Order	Full Product	Skorelowana	Skuteczność	Strumień	Typ optyki
		Temperatura	światlna		
Code	Name	Barwowa	(znamionowa)	Świetlny	
(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	4000 K	116 lm/W	1 900 lm	Szeroki rozsył światła
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1 900 lm	Szeroki rozsył światła
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	127 lm/W	1 900 lm	Szeroki rozsył światła
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	4000 K	127 lm/W	1 900 lm	Symetryczna
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order	Full Product	Skorelowana	Skuteczność	Strumień	Typ optyki
		Temperatura	światlna		
Code	Name	Barwowa	(znamionowa)	Świetlny	
(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	4000 K	136 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	4000 K	120 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6 500 lm	Szeroki rozsył światła
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	135 lm/W	6 500 lm	Szeroki rozsył światła
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	141 lm/W	6 500 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(Nom)	(Nom)		
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	4000 K	131 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	119 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	138 lm/W	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 110°
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	139 lm/W	6 000 lm	Kąt rozsyłu światła 110°
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Kąt rozsyłu światła 110°
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1,6
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	1,6
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	1,6

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(Nom)	(Nom)		
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6500 K	140 lm/W	6 000 lm	Szeroki rozsył światła
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5 500 lm	Szeroki rozsył światła
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	142 lm/W	3 400 lm	Symetryczna
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Symetryczna
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	4000 K	140 lm/W	6 000 lm	Symetryczna

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	1,6
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	1,6
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	1,6
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	0,4
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	1,6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	1,6
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1,6
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	1,6
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	1,6

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	1,6
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	1,6
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	1,6
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	1,6

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 do 240 V	22 W
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 do 240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 do 240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 do 240 V	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 do 240 V	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 do 240 V	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 do 240 V	30,5 W
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 do 240 V	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 do 240 V	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 do 240 V	29,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 do 240 V	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 do 240 V	33 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 do 240 V	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 do 240 V	30 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 do 240 V	33 W

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	1,6
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	1,6
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	1,6
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	1,6
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	1,6
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	1,6
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1,6
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	0,4
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	0,4

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 do 240 V	30 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 do 240 V	20,5 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 do 240 V	28,5 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 do 240 V	20,5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 do 240 V	28,6 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 do 240 V	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 do 240 V	28,5 W
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 do 240 V	21 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 do 240 V	20,5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 do 240 V	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 do 240 V	28,6 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 do 240 V	16,4 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 do 240 V	16,5 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 do 240 V	15 W
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 do 240 V	15 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	25,5 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 do 240 V	26 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 do 240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 do 240 V	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 do 240 V	30 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 do 240 V	31 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	44,5 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 do 240 V	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 do 240 V	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 do 240 V	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 do 240 V	44 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 do 240 V	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 do 240 V	49,5 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 do 240 V	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 do 240 V	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 do 240 V	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 do 240 V	62 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 do 240 V	63,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Od -20°C do +35°C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Od -20°C do +35°C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Od 0°C do +25°C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Od -20°C do +35°C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Od 0°C do +25°C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Od -20°C do +35°C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Od -20°C do +35°C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Od -20°C do +35°C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Od -20°C do +35°C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Od -20°C do +35°C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Od -20°C do +35°C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Od 0°C do +25°C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Od 0°C do +25°C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Od -20°C do +35°C

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 do 240 V	45 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 do 240 V	48 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 do 240 V	46 W
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	24,5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	43 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 do 240 V	57 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 do 240 V	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 do 240 V	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 do 240 V	57,1 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 do 240 V	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 do 240 V	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 do 240 V	43 W
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 do 240 V	24 W
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 do 240 V	57 W
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 do 240 V	43 W

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Od 0°C do +25°C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Od -20°C do +35°C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Od -20°C do +40°C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Od -20°C do +40°C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Od -20°C do +40°C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Od -20°C do +40°C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Od -20°C do +40°C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Od -20°C do +40°C
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Od -20°C do +40°C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Od -20°C do +40°C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Od -20°C do +40°C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Od -20°C do +40°C
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Od -20°C do +35°C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Od -20°C do +35°C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Od -20°C do +40°C
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Od -20°C do +40°C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +35°C

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Od -20°C do +35°C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Od -20°C do +35°C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Od -20°C do +35°C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +35°C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Od -20°C do +35°C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Od -20°C do +35°C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Od -20°C do +35°C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Od -20°C do +35°C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Od -20°C do +35°C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +35°C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Od -20°C do +35°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Od -20°C do +35°C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Od 0°C do +25°C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Od -20°C do +35°C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Od -20°C do +35°C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Od -20°C do +35°C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Od 0°C do +25°C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Od -20°C do +35°C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +40°C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +40°C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Od -20°C do +40°C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Od -20°C do +40°C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Od -20°C do +40°C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Od -20°C do +40°C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Od -20°C do +40°C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Od -20°C do +40°C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Od -20°C do +40°C
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Od -20°C do +40°C
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Od -20°C do +40°C
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Od -20°C do +40°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nie
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nie
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nie
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Tak
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Tak
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nie
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nie
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nie
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nie
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nie
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Tak
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nie
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Tak
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Tak
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Tak
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Tak
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nie
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nie
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nie
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nie
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nie
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nie
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nie
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nie
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nie
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nie
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Tak
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nie
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nie
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nie
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nie
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nie
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Tak
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nie
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Tak
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nie
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nie
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nie
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nie
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nie
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Tak
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nie
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nie
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Tak
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nie
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nie
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Tak
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nie
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Tak
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Tak
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Tak
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Tak
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Tak
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nie
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nie
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nie
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nie
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nie
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nie
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nie
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nie
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nie
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nie
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nie

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Zasilanie awaryjne
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Zasilanie awaryjne
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Strumień	Zasilanie
		światlny oświetlenia awaryjnego	
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Strumień	Zasilanie
		światlny oświetlenia awaryjnego	
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa
		chromatyczność
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Początkowa
		chromatyczność
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nie dotyczy	Tak
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nie dotyczy	Tak
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Nie dotyczy
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nie dotyczy
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nie dotyczy	Tak
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nie dotyczy	Tak
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Nie dotyczy
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nie dotyczy
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Nie dotyczy
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Nie dotyczy
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Nie dotyczy
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Tak
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nie dotyczy	Nie dotyczy
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nie dotyczy	Tak
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Nie dotyczy
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nie dotyczy	Nie dotyczy
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Tak
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nie dotyczy	Tak
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nie dotyczy	Tak
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Nie dotyczy
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nie dotyczy

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nie dotyczy	Tak
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nie dotyczy	Tak
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Nie dotyczy
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nie dotyczy	Tak
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nie dotyczy
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nie dotyczy	Tak
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Nie dotyczy
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nie dotyczy	Nie dotyczy
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Nie dotyczy
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nie dotyczy
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Nie dotyczy
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nie dotyczy
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nie dotyczy
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nie dotyczy	Nie dotyczy
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Tak
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Tak
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Tak

