



CoreLine Estanque

CoreLine Estanque G2

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova gama de produtos LED CoreLine Estanque pode ser utilizada para substituir as luminárias estanquestradicionais por lâmpadas fluorescentes, com instalação fácil e manutenção reduzida.

Benefícios

- Poupança de energia de até 50% em comparação com TL-D
- Tecnologia LED fiável e sem manutenção
- Substituição direta de luminárias estanques à água convencionais por rendimento lumínico, flexibilidade de instalação e comprimento

Características

- Tecnologia LED integrada e fiável, que garante uma instalação duradoura e sem necessidade de manutenção
- Pode utilizar-se para substituir as tradicionais luminárias à prova de água entre 18 e 58 W TL-D
- Distribuição de luz de feixe largo
- Difusor com elemento ótico que garante o conforto visual
- Suporte de montagem no teto e ganchos de suspensão incluídos; possibilidade de montagem à prova de vandalismo através da fixação dos suportes de montagem com parafusos adicionais
- Versões "Interact Ready" para iluminação conectada

Aplicação

- Garagens e parques de estacionamento
- Armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Iluminação geral

Especificações

CoreLine Estanque G2

Temperatura ambiente	-20 to +35°C
	-20 to +40°C
	0 to +25°C
Regulação	Regulação sem fios, false, true
Controlador	Unidade de fonte de alimentação com interface DALI (PSD)
	Unidade de fonte de alimentação (PSU)
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K, 4000 K, 6500 K

Potência de entrada inicial	15 W, 16 W, 20.5 W, 21 W, 21.5 W, 22 W, 24.3 W, 24.5 W, 25 W,
	25.5 W, 26 W, 27 W, 28.5 W, 28.6 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 30.5
	W, 31 W, 33 W, 34 W, 35 W, 42.9 W, 43 W, 44 W, 45 W, 45.5 W,
	49 W, 50 W, 57.1 W, 60 W, 61 W, 63 W
Fluxo luminoso inicial	1800 lm, 1900 lm, 2500 lm, 2700 lm, 3100 lm, 3400 lm, 3700 lm, 4000 lm, 5500 lm, 5700 lm, 6000 lm, 7500 lm, 8000 lm
Material	Bracket:
Material	Compartimento: policarbonato

Versions



Coreline Waterproof G2 LSC - LED
Module, system flux 2700 lm



Detalhes do produto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

CoreLine Estanque G2


Detalhes do produto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

CoreLine Estanque G2

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK08

Código de proteção de entrada IP65

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança I

Driver incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade D

Teste de resistência do cabo Temperatura 850 °C, duração 30 s

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

Tipo de ótica 110

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial >80

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor GR

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 to +35°C	-	Sim
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35°C	-	Não aplicável
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 to +35°C	-	Sim
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 to +35°C	-	Sim
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25°C	-	Não aplicável
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25°C	1%	Não aplicável
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35°C	-	Não aplicável
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 to +35°C	-	Sim
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 to +35°C	-	Sim
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 to +35°C	-	Não aplicável
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 to +35°C	-	Não aplicável
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-20 to +35°C	10%	Não aplicável
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25°C	-	Não aplicável
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 to +25°C	-	Sim
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	0 to +25°C	10%	Não aplicável
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25°C	1%	Não aplicável
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35°C	-	Sim
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Sim
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25°C	-	Não aplicável
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 to +25°C	-	Sim
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25°C	1%	Não aplicável
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35°C	-	Sim
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Sim
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-20 to +35°C	10%	Não aplicável
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25°C	-	Não aplicável
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 to +25°C	-	Sim
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	0 to +25°C	10%	Não aplicável
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25°C	1%	Não aplicável
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35°C	-	Sim
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 to +25°C	-	Não aplicável
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 to +40°C	-	Não aplicável
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável

Controles e regulação

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Regulável
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	false
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	true
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	false
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	false
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	false
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	false
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	true
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	true
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	false
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	false
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	false
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	false
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	false
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	Regulação sem fios
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	true
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	false
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	false
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	Regulação sem fios
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	true
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	false
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	false
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	false
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	true
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	false
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	false
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	true
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	false
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	false
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	false
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	false
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	Regulação sem fios
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	true
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	false
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	false
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	Regulação sem fios
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	true
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	false
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	false
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	true
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	false
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	false
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	false
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	false
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	false
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	false
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	false
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	false
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	false
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	false
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	false
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	false
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	false
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	false
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	false
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	false
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	false
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	false

Informações gerais (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório			Código da família das lâmpadas
		Abertura de feixe da fonte de luz	de lente/ difusor ótico	Iluminação de emergência	
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	MLO	-	LED27S
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	MLO	-	LED19S
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	MLO	-	LED27S
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	MLO	-	LED27S
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	MLO	-	LED27S

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório			Código da família das lâmpadas
		Abertura de feixe da fonte de luz	de lente/ difusor ótico	Iluminação de emergência	
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED27S
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	MLO	-	LED27S
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED27S
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	MLO	-	LED40S
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	MLO	-	LED40S

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Abertura de feixe da fonte de luz	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	MLO	-	LED40S
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	MLO	-	LED40S
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	MLO	-	LED40S
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-	MLO	-	LED40S
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	MLO	-	LED40S
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED40S
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED40S
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED40S
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED40S
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	MLO	-	LED34S
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	MLO	-	LED34S
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	MLO	-	LED34S
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	MLO	-	LED34S
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED34S
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED34S
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED34S

Order Code	Full Product Name	Abertura de feixe da fonte de luz	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	MLO	-	LED60S
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	MLO	-	LED60S
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	MLO	-	LED60S
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	MLO	-	LED60S
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	MLO	-	LED60S
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-	MLO	-	LED60S
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	MLO	-	LED60S
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED60S
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED60S
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED60S
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED60S
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	MLO	-	LED80S
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	MLO	-	LED80S
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	MLO	-	LED80S
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	MLO	EL3	LED80S
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-°	MLO	-	-

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Abertura de feixe da fonte de luz	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	- °	MLO	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	- °	MLO	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	- °	MLO	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	- °	MLO	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	- °	MLO	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	- °	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	- °	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	- °	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Abertura de feixe da fonte de luz	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	- °	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	- °	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	- °	MLO	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	- °	MLO	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	- °	MLO	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-

Informações gerais (2/2)

Order Code	Full Product Name	Controlo incorporado	Código da família de produtos
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Controlo incorporado	Código da família de produtos
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	WT130C
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	WT130C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	MDU	WT130C
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	WT130C

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Controlo incorporado	Código da família de produtos
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	WT130C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 MDU L1500	-	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	WT130C
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	WT130C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	MDU	WT130C
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Controlo incorporado	Código da família de produtos
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	
			correlacionada inicial	LED inicial	Fluxo luminoso inicial
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSU PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	
			correlacionada inicial	LED inicial	Fluxo luminoso inicial
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	126 lm/W	2700 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	125 lm/W	2700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	104 lm/W	2700 lm

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura	Eficiência	
			de cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
88307500	WT120C G2 LED27S/84 0 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/84 0 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
96257900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
39713500	WT120C G2 LED40S/84 0 IA1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm
96263000	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm
39980100	WT120C G2 LED40S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	116 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura	Eficiência	
			de cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	0 IA1 ELB3 L1200				
88312900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	3400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	113 lm/W	3400 lm
96271500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	110 lm/W	3400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	111 lm/W	3400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	0 PSU MDU TW3 L1500				
16318100	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
	0 PSU WEC L1500				
16319800	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
	0 PSU TW1 WEC L1500				
39714200	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	6000 lm
	0 IA1 L1500				
88310500	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
	0 PSD L1500				
85421000	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	6000 lm
	0 PSU ELB3 L1500				
96282100	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	6000 lm
	0 PSU MDU ELB3 L1500				
39981800	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	6000 lm
	0 IA1 ELB3 L1500				
88314300	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	118 lm/W	6000 lm
	0 PSD ELB3 L1500				
40930200	WT120C G2 LED80S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm
	0 PSU TW3 L1500				
96286900	WT120C G2 LED80S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm
	0 PSU MDU L1500				
40929600	WT120C G2 LED80S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm
	0 PSD L1500				

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
40931900	WT120C G2 LED80S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	121 lm/W	8000 lm
	0 PSU L1500 ELB3				
84045900	WT120C G2 LED19S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	127 lm/W	1900 lm
	0 PSU L600				
84046600	WT120C G2 LED27S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	135 lm/W	2700 lm
	0 PSU L1200				
84047300	WT120C G2 LED34S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	142 lm/W	3400 lm
	0 PSU L1500				
84048000	WT120C G2 LED40S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	4000 lm
	0 PSU L1200				
84049700	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	6000 lm
	0 PSU L1500				
40928900	WT120C G2 LED80S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	140 lm/W	8000 lm
	0 PSU L1500				
36933499	WT120C G2 LED40S/86	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	4000 lm
	5 PSU L1200				
36934199	WT120C G2 LED34S/86	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	139 lm/W	3400 lm
	5 PSU L1500				
36935899	WT120C G2 LED60S/8	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	6000 lm
	65 PSU L1500				
36936599	WT120C G2 LED37S/83	(0.43,0.40)SDCM<=3	3000 K	130 lm/W	3700 lm
	0 PSU L1200				
36937299	WT120C G2 LED55S/83	(0.43,0.40)SDCM<=3	3000 K	128 lm/W	5500 lm
	0 PSU L1500				

CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura	Eficiência	
			de cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
34976399	WT120C G2 LED18S/84 0 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	1800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/84 0 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	125 lm/W	2500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/84 0 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	3100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura	Eficiência	
			de cor correlacionada inicial	da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	0 PSU PCO L1200				
34980099	WT120C G2 LED57S/84 0 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	5700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/84 0 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	7500 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	21.5 W
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	21.5 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	25.5 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30 W
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29 W
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	30 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	34 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	35 W
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	33 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	25.5 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	25.5 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	29.5 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	31 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	30.5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	44 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	44 W
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	45.5 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	50 W
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20.5 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24.3 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28.6 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42.9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57.1 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28.5 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24.5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28.5 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1 W

