



CoreLine etanș la apă – alegerea evidentă pentru LED

CoreLine Waterproof

Indiferent dacă este vorba de o clădire nouă sau de renovarea unui spațiu existent, clienții doresc soluții de iluminat care să asigure calitatea luminii și reducerea semnificativă a costurilor de energie și mentenanță. Noua gamă de produse LED, CoreLine etanșe la apă, poate fi folosită pentru înlocuirea corpurilor de iluminat etanșe la apă tradiționale cu lămpi fluorescente. Procesul de selectare, instalare și întreținere este foarte ușor – o simplă trecere.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 64 % în comparație cu TL-D
- Tehnologie LED fiabilă – nu necesită întreținere
- Înlocuitor direct pentru corpurile de iluminat etanșe la apă convenționale, în ceea ce privește performanța iluminatului, flexibilitatea instalării și durata de viață

Caracteristici


- Tehnologie LED integrată fiabilă, asigurând instalarea fără întreținere și o durată de viață mare
- Poate fi utilizat pentru a înlocui corpurile de iluminat etanșe la apă tradiționale TL-D de 18 până la 58 W
- Distribuție largă a fasciculului luminos
- Difuzorul cu element optic asigură confortul vizual
- Suport de montaj pe tavan și cârlige de suspendare incluse; se poate instala protejat împotriva vandalizării prin fixarea suplimentară cu șuruburi a suporturilor de montaj

CoreLine Waterproof




Cerere

- Parcări
- Depozite
- Iluminat general


Versions



Detalii produs







IPDP_WT120Ci_0007-Detail
photo




Detalii produs




IPDP_WT120Ci_0011-Detail photo




IPDP_WT120Ci_0018-Detail photo



IPDP_WT120Ci_0021-Detail photo




IPDP_WT120Ci_0023-Detail photo



CoreLine Waterproof

Detalii produs



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof

Detalii produs

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP65

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

General Information

Marcaj CE CE mark

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță I

Balast inclus Da

Marcaj ENEC ENEC mark

Marcaj de inflamabilitate D

Test de incandescență Temperatură 850 °C, durată 30 s

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unit

Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată 4000 K

Toleranță flux luminos +/-10%

Mechanical and Housing

Culoare GR

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	-25 to +35 °C	1%	Da
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	-20 to +35 °C	-	Da
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	-20 to +35 °C	-	Da
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	-25 to +35 °C	1%	Da
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 to +35 °C	1%	Nu se aplică
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25 °C	Not applicable	Nu se aplică
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 to +35 °C	1%	Nu se aplică
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25 °C	1%	Nu se aplică
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 to +35 °C	1%	Nu se aplică
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25 °C	Not applicable	Nu se aplică
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	0 to +25 °C	10%	Nu se aplică
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25 °C	1%	Nu se aplică
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%	Nu se aplică
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25 °C	Not applicable	Nu se aplică
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25 °C	1%	Nu se aplică
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%	Nu se aplică
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25 °C	Not applicable	Nu se aplică
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	0 to +25 °C	10%	Nu se aplică
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25 °C	1%	Nu se aplică
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Nu se aplică
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%	Nu se aplică
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 to +25 °C	Not applicable	Nu se aplică
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Adecvat pentru comutare aleatorie
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Nu se aplică

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	Da
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	-
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	-
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	Da
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Da
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nu
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nu
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Da
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Da
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nu
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nu
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nu
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Da
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nu
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Da
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nu
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Da
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nu
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Da
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nu
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nu
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Da
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nu
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Da
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nu
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Da
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nu
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nu
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nu
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nu
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nu
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nu
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nu
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nu
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nu
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nu
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nu
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nu
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nu

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Baza de elementului de fixare	Tip capac optic/lentilă	Iluminat de urgență
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	-	-	PC	No
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	120 °	-	-	-
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	120 °	-	-	-
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	120 °	-	No	No
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	MLO	-

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție sursă de lumină	Baza de elementului de fixare	Tip capac optic/lentilă	Iluminat de urgență
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	MLO	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	-	MLO	EL3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	MLO	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	-	MLO	EL3

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie sursă de lumină	Baza elementului de fixare	Tip capac optic/ lentilă	Iluminat de urgen ă
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	MLO	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	MLO	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	MLO	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	MLO	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	-	MLO	EL3
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-	-	MLO	EL3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	-	MLO	EL3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	MLO	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	MLO	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	-	MLO	EL3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	-	MLO	EL3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	MLO	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	MLO	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	MLO	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	MLO	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	-	MLO	EL3
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-	-	MLO	EL3

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie sursă de lumină	Baza elementului de fixare	Tip capac optic/ lentilă	Iluminat de urgen ă
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	-	MLO	EL3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	MLO	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	MLO	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	-	MLO	EL3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-°	-	MLO	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-°	-	MLO	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-°	-	MLO	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-°	-	MLO	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-°	-	MLO	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-°	-	MLO	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-°	-	MLO	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-°	-	MLO	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-°	-	MLO	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-°	-	MLO	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-°	-	MLO	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-°	-	MLO	-

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Echipament	Cod familie lămpi	Număr de surse de lumină	Tip de sistem optic	Cod familie de produse	Marcaj UL
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	-	-	1	No	WT120C	Nu
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	-	-	-	No	WT120C	-
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	-	-	-	No	WT120C	-
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	-	-	No	No	WT120C	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	110	WT130C	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	-	110	WT130C	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	LED27S	-	110	WT130C	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	110	WT130C	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	LED27S	-	110	WT130C	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	110	WT130C	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	LED40S	-	110	WT130C	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	LED40S	-	110	WT130C	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	110	WT130C	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	LED40S	-	110	WT130C	-
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-	LED40S	-	110	WT130C	-
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	LED40S	-	110	WT130C	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	110	WT130C	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	110	WT130C	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	LED34S	-	110	WT130C	-
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	LED34S	-	110	WT130C	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	110	WT130C	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	LED60S	-	110	WT130C	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	LED60S	-	110	WT130C	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-	110	WT130C	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	LED60S	-	110	WT130C	-
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-	LED60S	-	110	WT130C	-
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	LED60S	-	110	WT130C	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-	110	WT130C	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-	110	WT130C	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	LED80S	-	110	WT130C	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	110	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	110	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	110	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	110	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	110	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	110	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	110	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	110	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	110	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	110	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	110	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	110	-	-

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Indice	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial
			inițial de redare a culorii		
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	121 lm/W	6000 lm
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	112 lm/W	4100 lm
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	121 lm/W	6000 lm
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM <3	≥80	118 lm/W	8000 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	119 lm/W	1900 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	129 lm/W	2700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	104 lm/W	2700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	123 lm/W	2700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	100 lm/W	2700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	4000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	4000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	4000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	4000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	114 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Indice	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial
			inițial de redare a culorii		
	PSU ELB3 L1200				
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	116 lm/W	4000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	114 lm/W	4000 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	136 lm/W	3400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	3400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	113 lm/W	3400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	111 lm/W	3400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	6000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	6000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	6000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	133 lm/W	6000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	120 lm/W	6000 lm
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	>80	120 lm/W	6000 lm

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Indice inițial de redare a culorii	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial
			>80	lm/W	lm
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	118 lm/W	6000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	131 lm/W	8000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	131 lm/W	8000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	121 lm/W	8000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	127 lm/W	1900 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	135 lm/W	2700 lm
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	142 lm/W	3400 lm
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	143 lm/W	4000 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	143 lm/W	6000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Indice inițial de redare a culorii	Randament luminos LED inițial	Flux luminos inițial
			>80	lm/W	lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	140 lm/W	8000 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	120 lm/W	1800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	125 lm/W	2500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	129 lm/W	3100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	132 lm/W	3700 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	136 lm/W	5700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	>80	132 lm/W	7500 lm

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare inițială
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	49.5 W
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36.5 W
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	49.5 W
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	68 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	30 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	30 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30 W

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare inițială
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	35 W
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	34.5 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25.5 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	25.5 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30.5 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	30.5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	45 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	45 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	50 W
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	50 W

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	51 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	66 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20.5 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24.3 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28.6 W



Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42.9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57.1 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1 W

Over Time Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Via ă utilă	Via ă utilă
		medie L80B50	medie L90B50
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	-	-
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	-	-
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	-	-
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	30000 h	15000 h
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	-
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-	-
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	-
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Via ă utilă	Via ă utilă
		medie L80B50	medie L90B50
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	-
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-	-
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-

Polar Wide Diagrams



IFPS_WT120C 1xLED34S/840 L1500-Polar
Normal (separate)

IFPS_WT120C 1xLED60S/840 L1500-Polar
Normal (separate)

