



CoreLine Waterproof — естественный выбор в пользу светодиодов

CoreLine Waterproof

Независимо от того, новое ли или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Waterproof может заменить собой традиционные водостойкие светильники с люминесцентными лампами. Простота процесса выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Преимущества

- Энергосбережение до 50% по сравнению с TL-D
- Надежная светодиодная технология, не требующая техобслуживания
- Прямой аналог традиционных водостойких светильников в отношении производительности, гибкости установки и длины

Характеристики

- Надежная встроенная светодиодная технология, обеспечивающая самостоятельную установку и долгий срок службы
- Может использоваться для замены традиционных водонепроницаемых светильников 18-58 Вт TL-D
- Широкое распределение света
- Диффузор с оптическим элементом обеспечивает зрительный комфорт
- Потолочный кронштейн и подвесные крюки в комплекте; вандалостойкая установка возможна благодаря дополнительному винту крепления кронштейнов

Применение

- Парковочные стоянки
- Складские помещения
- Общее освещение

CoreLine Waterproof

Предупреждение и условия безопасности




- Со временем ультрафиолетовое излучение разрушит материал, что приведет к потере водонепроницаемости и класса защиты IP66.
- Не устанавливайте светильник в местах, где он будет подвергаться воздействию прямого солнечного света.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -

Чертеж размеров



Сведения о продукте




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

CoreLine Waterproof

Сведения о продукте



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit

Сведения о продукте



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

Общая информация	
Маркировка CE	Маркировка CE
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	Для монтажа на легковоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	1,6
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Серый
Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP65
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Тип батареи аварийного освещения	Код лампового семейства	Встроенное управление	Код семейства продуктов
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	-	WT130C
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED27S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED40S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	-	-	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	WT130C
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Тип батареи аварийного освещения	Код лампового семейства	Встроенное управление	Код семейства продуктов
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	WT130C
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED34S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED60S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	WT130C
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	WT130C
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	LED80S	Датчик движения и освещенности (Вкл./Выкл.)	WT130C

Order Code	Full Product Name	Тип батареи аварийного освещения	Код лампового семейства	Встроенное управление	Код семейства продуктов
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	LED80S	-	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	WT130C
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-

Технические характеристики освещения

Коррелированная						Коррелированная					
Order Code	Full Product Name	цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача	Оптический тип	Order Code	Full Product Name	цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача	Оптический тип
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 лм/В	2 700 лм	Широкий световой пучок	910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 лм/В	2 700 лм	Широкий световой пучок
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 лм/В	2 700 лм	Широкий световой пучок	910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 лм/В	2 700 лм	Широкий световой пучок
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 лм/В	2 700 лм	Широкий световой пучок	910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 лм/В	4 000 лм	Широкий световой пучок
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 лм/В	2 700 лм	Широкий световой пучок	910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000 K	131 лм/В	4 000 лм	Широкий световой пучок

Коррелированная						Коррелированная					
Full		цветовая	Эффективность		Оптический	Full		цветовая	Эффективность		Оптический
Order Code	Product Name	температура (ном.)	(номинальная) (ном.)	Светоотдача		Order Code	Name	температура (ном.)	(номинальная) (ном.)	Светоотдача	
910505100049	WT120C	4000 K	133 лм/В	4 000 лм	Широкий	910505101270	WT120C	4000 K	121 лм/В	4 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED40S/				пучок		LED40S/				пучок
	840 PSU						840 WIA				
	MDU						ELB3				
	TW3						L1200				
	L1200										
910505100050	WT120C	4000 K	138 лм/В	4 000 лм	Широкий	910505101273	WT120C	4000 K	133 лм/В	4 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED40S/				пучок		LED40S/				пучок
	840 PSU						840 WIA				
	WEC						TW3				
	L1200						L1200				
910505100051	WT120C	4000 K	136 лм/В	4 000 лм	Широкий	911401535391	WT120C	4000 K	140 лм/В	4 000 лм	Угол
	G2				световой		G2				расхождения
	LED40S/				пучок		LED40S/				луча света
	840 PSU						840 PSU				110°
	TW1						TW3				
	WEC						L1200				
	L1200										
910505100053	WT120C	4000 K	131 лм/В	4 000 лм	Широкий	911401823780	WT120C	4000 K	140 лм/В	4 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED40S/				пучок		LED40S/				пучок
	840 PSD						840 PSU				
	L1200						L1200				
910505100054	WT120C	4000 K	121 лм/В	4 000 лм	Широкий	911401837180	WT120C	4000 K	128 лм/В	3 100 лм	Очень
	G2				световой		G2				широкий луч
	LED40S/				пучок		LED31S/				
	840 PSU						840 PSU				
	ELB3						PCO				
	L1200						L1500				
910505100055	WT120C	4000 K	114 лм/В	4 000 лм	Широкий	910505100036	WT120C	4000 K	116 лм/В	1 900 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED40S/				пучок		LED19S/				пучок
	840 PSU						840 PSU				
	MDU						MDU				
	ELB3						L600				
	L1200										
910505100057	WT120C	4000 K	113 лм/В	4 000 лм	Широкий	910505100038	WT120C	4000 K	115 лм/В	1 900 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED40S/				пучок		LED19S/				пучок
	840 PSD						840 PSD				
	ELB3						L600				
	L1200										
910505101269	WT120C	4000 K	133 лм/В	4 000 лм	Широкий	911401823480	WT120C	4000 K	127 лм/В	1 900 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED40S/				пучок		LED19S/				пучок
	840 WIA						840 PSU				
	L1200						L600				
910505101270	WT120C	4000 K	133 лм/В	4 000 лм	Широкий	910505100058	WT120C	4000 K	133 лм/В	3 400 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED40S/				пучок		LED34S/				пучок
	840 WIA						840 PSU				
	L1200										

Коррелированная						Коррелированная					
Order Code	Full	цветовая	Эффективность	Оптический		Order Code	Full	цветовая	Эффективность	Оптический	
	Product	температура	(номинальная)				Product	температура	(номинальная)		
	Name	(ном.)	(ном.)	Светоотдача	тип		Name	(ном.)	(ном.)	Светоотдача	тип
910505100059	TW3					910505100068	MDU				
	L1500						L1500				
	WT120C	4000 K	131 лм/В	3 400 лм	Широкий		WT120C	4000 K	133 лм/В	6 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED34S/ 840 PSU MDU L1500				пучок		LED60S/ 840 PSU MDU TW3 L1500				пучок
910505100060	WT120C	4000 K	131 лм/В	3 400 лм	Широкий	910505100069	WT120C	4000 K	135 лм/В	6 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED34S/ 840 PSU MDU TW3 L1500				пучок		LED60S/ 840 PSU WEC L1500				пучок
910505100061	WT120C	4000 K	131 лм/В	3 400 лм	Широкий	910505100070	WT120C	4000 K	136 лм/В	6 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED34S/ 840 PSD L1500				пучок		LED60S/ 840 PSU TW1 WEC L1500				пучок
910505100062	WT120C	4000 K	113 лм/В	3 400 лм	Широкий	910505100072	WT120C	4000 K	133 лм/В	6 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED34S/ 840 PSU ELB3 L1500				пучок		LED60S/ 840 PSD L1500				пучок
910505100063	WT120C	4000 K	110 лм/В	3 400 лм	Широкий	910505100073	WT120C	4000 K	121 лм/В	6 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED34S/ 840 PSU MDU ELB3 L1500				пучок		LED60S/ 840 PSU ELB3 L1500				пучок
910505100064	WT120C	4000 K	110 лм/В	3 400 лм	Широкий	910505100074	WT120C	4000 K	120 лм/В	6 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED34S/ 840 PSD ELB3 L1500				пучок		LED60S/ 840 PSU MDU ELB3 L1500				пучок
910505100066	WT120C	4000 K	135 лм/В	6 000 лм	Широкий	910505100076	WT120C	4000 K	121 лм/В	6 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED60S/ 840 PSU TW3 L1500				пучок		LED60S/ 840 PSD ELB3 L1500				пучок
910505100067	WT120C	4000 K	133 лм/В	6 000 лм	Широкий	910505100077	WT120C	4000 K	133 лм/В	8 000 лм	Широкий
	G2				световой		G2				световой
	LED60S/ 840 PSU				пучок		LED80S/				пучок

Order Code	Коррелированная				
	Full Product Name	цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача	Оптический тип
	840 PSU				
	TW3				
	L1500				
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 лм/В	8 000 лм	Широкий световой пучок
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 лм/В	8 000 лм	Широкий световой пучок
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 лм/В	8 000 лм	Широкий световой пучок
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 лм/В	6 500 лм	Широкий световой пучок
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA	4000 K	135 лм/В	6 500 лм	Широкий световой пучок

Order Code	Коррелированная				
	Full Product Name	цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача	Оптический тип
	ELB3				
	L1500				
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	141 лм/В	6 500 лм	Широкий световой пучок
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	139 лм/В	6 000 лм	Угол расхождения луча света 110°
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 лм/В	6 000 лм	Широкий световой пучок
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 лм/В	8 000 лм	Широкий световой пучок
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 лм/В	5 500 лм	Широкий световой пучок

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 В
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	22 В
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	22 В
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 В
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 В
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 В
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 В
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30,5 В
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30 В
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29 В
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29,5 В
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 В
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 В
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	35 В
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 В
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	30 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	33 В
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	30 В
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	28,5 В
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 В
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24,3 В
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16,4 В
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16,5 В
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 В
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 В
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	26 В
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	26 В
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 В
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 В
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	31 В
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 В
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 В
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45 В
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	44,5 В
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	44 В
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 В
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 В
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	50 В
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 В
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 В
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 В

Температура

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	От –20 до +35 °С
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	От –20 до +35 °С
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	От –20 до +35 °С
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	От 0 до +25 °С
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	От –20 до +35 °С
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	От 0 до +25 °С
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	От –20 до +35 °С
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	От –20 до +35 °С
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	От –20 до +35 °С
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	От –20 до +35 °С
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	От –20 до +35 °С
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	От –20 до +35 °С
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	От 0 до +25 °С
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	От 0 до +25 °С
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	От 0 до +25 °С
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	От –20 до +35 °С
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	От 0 до +25 °С
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	От –20 до +35 °С
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	От –20 до +40 °С
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	От –20 до +40 °С

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	62 В
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 В
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45 В
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	48 В
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	46 В
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	43 В
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42,9 В
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 В
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 В

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	От –20 до +40 °С
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	От –20 до +35 °С
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	От –20 до +35 °С
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	От –20 до +40 °С
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	От –20 до +35 °С
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	От –20 до +35 °С
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	От –20 до +35 °С
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	От –20 до +35 °С
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	От 0 до +25 °С
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	От 0 до +25 °С
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	От 0 до +25 °С
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	От –20 до +35 °С
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	От –20 до +35 °С
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	От –20 до +35 °С
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	От –20 до +35 °С
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	От –20 до +35 °С
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	От –20 до +35 °С
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	От 0 до +25 °С
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	От 0 до +25 °С
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	От 0 до +25 °С

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	От –20 до +35 °C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	От –20 до +35 °C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	От –20 до +35 °C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	От 0 до +25 °C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	От –20 до +35 °C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	От 0 до +25 °C

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	От –20 до +35 °C
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	От –20 до +40 °C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	От –20 до +40 °C
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	От –20 до +40 °C
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	От –20 до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Нет
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Нет
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Нет
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Нет
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Да
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Да
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Нет
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Нет
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Нет
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Нет
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Нет
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Да
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Нет
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Нет
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Да
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Да
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Да
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Да
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Нет
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Нет
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Нет
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Нет
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Да
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Нет
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Нет
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Нет
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Да
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Нет
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Нет
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Да
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Нет
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Нет
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Нет
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Нет
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Нет
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Да
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Нет
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Нет
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Да
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Нет
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Нет
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Да
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Нет
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Да
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Да
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Да
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Нет
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Нет
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Нет
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Нет

Аварийный режим работы

Order Code	Full Product Name	Светоотдача аварийного освещения	Потребляемая мощность в аварийном режиме центрального постоянного тока
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 лм	3 В
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 лм	3 В
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 лм	3 В
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 лм	3 В
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 лм	3 В
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 лм	3 В
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-

Order Code	Full Product Name	Светоотдача аварийного освещения	Потребляемая мощность в аварийном режиме центрального постоянного тока
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 лм	3 В
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 лм	3 В
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 лм	3 В
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 лм	3 В
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 лм	3 В
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 лм	3 В
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 лм	3 В
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 лм	3 В
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Потребляемая мощность в аварийном режиме	
		Светоотдача аварийного освещения	аварийного центрального постоянного тока
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Потребляемая мощность в аварийном режиме	
		Светоотдача аварийного освещения	аварийного центрального постоянного тока
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень	Подходит для
		диммирования	случайного переключения
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Не применимо	Не применимо
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Не применимо	Да
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Не применимо	Да

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень	Подходит для
		диммирования	случайного переключения
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Не применимо	Не применимо
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Не применимо
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Не применимо	Не применимо
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Не применимо	Да
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Не применимо	Да
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Не применимо	Не применимо
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Не применимо	Не применимо
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Не применимо
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Не применимо	Не применимо
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Не применимо	Да
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Не применимо
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Не применимо
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Не применимо
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Не применимо
911401535391	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Не применимо	Не применимо
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Не применимо	Не применимо
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Не применимо	Не применимо
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Не применимо	Да
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Не применимо
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Не применимо	Не применимо
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Не применимо	Да
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Не применимо	Да
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Не применимо
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Не применимо	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Не применимо	Да
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Не применимо
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Не применимо	Да
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Не применимо	Да
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Не применимо	Не применимо
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Не применимо	Не применимо
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Не применимо
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Не применимо	Да
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Не применимо
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Не применимо	Да
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Не применимо
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Не применимо	Не применимо
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Не применимо
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Не применимо
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Не применимо
911401535591	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Не применимо	Не применимо
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Не применимо	Не применимо
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Не применимо	Не применимо
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Не применимо	Не применимо

