



Philips CDM SA/R

CDM SA/R

Lámparas de descarga reflectoras compactas con bulbo exterior de cuarzo

Beneficios

- Gran intensidad de rayo gracias al arco corto, el arco de descarga montado axialmente y las dimensiones compactas de la lámpara
- Luz brillante para lograr una viva impresión del blanco
- Color estable durante la vida útil
- Excelente reproducción cromática
- Bajos costes de funcionamiento gracias a la gran eficacia de la lámpara
- Larga vida útil en comparación con las lámparas halógenas
- La baja emisión de calor aumenta el confort personal
- El bloqueo de UV reduce el riesgo de la pérdida de color

Características

- Larga duración
- Elevada eficiencia
- Alto índice de reproducción del color (Ra 90)

Aplicaciones

- Publicidad/proyección de textos
- Fibra óptica
- Decoración exterior, alumbrado arquitectónico
- Tiendas y escaparates

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

CDM SA/R

Versions



Plano de dimensiones



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

