PHILIPS

Lighting



Lyhytkaariset CDM-heijastinlamput – täydelliset värit, pitkä käyttöikä

CDM

Pienikokoiset heijastimella varustetut purkauslamput, joissa kvartsilasinen ulkokupu

Hyödyt

- Suuri intensiteetti - kiitos lyhyen purkausputken, aksiaalisesti asennettu purkausputki ja lampun kompakti koko
- Sädehtivä valo, joka tuottaa raikkaan valkoisen (4200K) lopputuloksen
- Vakaa värilämpötila koko lampun eliniän ajan
- Erinomainen värintoisto CRI >90 (4200K)
- Korkean lampun hyötysuhteen mahdollistamat alhaiset käyttökustannukset
- Pitkä elinikä verrattaessa halogeenilamppuun
- Alhainen lämmöntuotto lisää viihtyvyyttä
- UV-suodatin alentaa tuotteiden haalistumisvaaraa

Ominaisuudet

- Pitkä käyttöikä
- Korkea tehokkuus
- Korkea värintoistoindeksi (Ra 90)

Käyttökohteet

- Mainostaminen ja tekstien projisointi
- Valokuidut
- Dekoratiivinen ulkovalaistus ja arkkitehtooninen valaistus
- Myymälät ja niiden näyteikkunat

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CDM


Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



Mittapiirros



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

© 2021 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.