



Produktbeskrivelse

CDM

Kompakt reflektor damplampe med kvarts ytterkolbe

Fordeler

- Høy stråleintensitet takket være kort utladningsbue, aksialt montert utladningsrør og kompakt lyskilde dimensjon
- Glitrende lys for friskt hvitt farge inntrykk
- Stabil lysfarge gjennom levetiden
- Utmerket fargegjengivelse
- Lave driftskostnader gjennom høy lyskildeeffektivitet
- Lang levetid sammenlignet med halogen
- Lav varmeavgivelse øker komfort for brukere
- UV-block reduserer risiko for blekeeffekt

Funksjoner

- Lang levetid
- Høy effektivitet
- God fargegjengivelse ($R_a > 90$)

Søknad

- Reklame/tekst projeksjon
- Fiber optikk
- Dekorativ utendørs arkitektonisk belysning
- Butikk og utstillingsvindu

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

CDM

Versions



Målskisse



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

