



# Tuotekuvaus

## Broadway CDM-SA/T

CDM-SA/T on ympäristöystävällinen keino valaista yöaikaan CDM-SA/T-lampulla on suuri valotehokkuus ja se tuottaa enemmän luumeneita per watti kuin tavalliset arkkitehtoniset lamput ja viihdelamput. CDM-SA/T on "vihreä" vaihtoehto yöaikaiseen valaistukseen. Lampun optimaalinen täyte ja lyhyt kaari luovat korkean keilatehokkuuden ja erinomaisen värintoiston.

### Hyödyt

- Korkea valovirta
- Korkea keilatehokkuus
- Erinomaiset värit

### Ominaisuudet

- Korkea valotehokkuus
- Lyhyt kaari
- Optimaalinen lampun täyttö

### Käyttökohteet

- Mainonta/tekstin heijastaminen
- Kuituoptiikat
- Koristeellinen ulkovalaistus, arkkitehtoninen valaistus
- Myymälät ja myymäläikkunat

### Rajoitukset ja turvallisuus


- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

# Broadway CDM-SA/T

## Versions



## Mittapiirros



## Product

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

## Colour Rendering Diagrams



