



Productomschrijving

Broadway Architectural CDM-SA/T

CDM-SA/T – De groenere manier om de nacht te verlichten Met een hoog verlichtingsrendement dat meer lumen per watt produceert dan de standaard Architectainment-lampen vormt de CDM-SA/T het groene alternatief voor het verlichten van de nacht. Daarnaast produceren de optimale lampvulling en korte boog van de lamp een hoge bundelintensiteit en een uitstekende kleurweergave.

Voordelen

- Hoge lichtopbrengst
- Hoge bundelintensiteit
- Uitstekende kleuren

Kenmerken

- Hoog lichtrendement
- Compacte boog
- Optimale lampvulling

Toepassing

- Reclame/tekstprojectie
- Glasvezeloptiek
- Decoratieve buiten- en architectuurverlichting
- Winkels en etalages

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Broadway Architectural CDM-SA/T

Versions



CDM-SA/T 150W

Maatschets



Product

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Colour Rendering Diagrams



