



Produktbeskrivelse

CDM-SA/T

CDM-SA/T - Den miljøvennlige måten å opplyse natten Med en høy lumeneffekt som produserer flere lumen per watt enn standard arkitektonisk lyskilder. CDM-SA/T er et miljøvennlig alternative for belysning av natten med perfekt fargegjengivelse og kompakt design.

Fordeler

- Høy lyskegle intensitet på grunn av kort lyskolonne (arc), aksialt montert utladnings lyskolonne (arc) og liten og kompakt lampestørrelse
- Glitrende lys for frisk hvitt (4200K) farge inntrykk
- Stabil lysfarge gjennom levetid
- Utmerket fargegjengivelse CRI >90 (4200K)
- Lav driftskostnad gjennom høy lampe effektivitet
- Lang levetid sammenlignet med halogen lamper
- Lav varmeavgivelse øker person komfort (brukere og omgivelser)
- UV block reduserer risiko for bleking

Funksjoner

- Høy lumeneffekt
- Kompakt størrelse

Søknad

- Reklame/belysning av tekst
- Fiberoptikk
- Dekorativ utendørsbelysning, arkitektonisk belysning
- Butikker og butikk vindu

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

CDM-SA/T

Versions



Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T	20 mm	6	55 mm	57 mm	56	110 mm	31 mm	30	29 mm
150W/942		mm			mm			mm	
1CT/12									

