



# Philips Arquitectura

## Arquitectura

La alta eficacia luminosa y el relleno óptimo de gas de las lámparas Arquitectural MSA de doble terminación crean una intensidad de haz alta y una excelente reproducción del color. Al mismo tiempo, el arco compacto de la lámpara permite un control de haz eficiente y alta intensidad. Idónea para iluminar todo tipo de arquitectura de noche.

### Beneficios

- Alto flujo luminoso
- Alta intensidad de haz
- Colores excelentes

### Características

- Alta eficacia luminosa
- Arco compacto
- Relleno óptimo de la lámpara

### Aplicaciones

- Alumbrado arquitectónico dinámico

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41 mm	25 mm	364 mm

