



Tuotekuvaus

Architectural MSA

Architectural MSA – kaksipäätyiset yövärit Korkea valotehokkuus ja kaksipäätyisen arkkitehtonisen MSA-lampun optimaalinen lampun täyte luovat korkea keilan tehokkuuden ja erinomaisen värintoiston. Lampun pienen kaaren ansiosta keilaa voidaan suunnata tehokkaasti. Ihanteellinen valaisemaan arkkitehtuuria yöaikaan.

Hyödyt

- Korkea valovirta
- Korkea keilan tehokkuus
- Erinomaiset värit

Ominaisuudet

- Hyvä valotehokkuus
- Pieni kaari
- Optimaalinen lampun täyte

Käyttökohteet

- Dynaaminen arkkitehtoninen valaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Architectural MSA

Versions



XPPR XDMSA 0003

Mittapiirros



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41 mm	25 mm	364 mm

