



Productomschrijving

Broadway Architectural MSA

Architecturale MSA – dubbelkneeps nachtkleuren. Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de dubbelkneeps Architecturale MSA-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Voordelen

- Hoge lichtopbrengst
- Hoge bundelintensiteit
- Uitstekende kleuren

Kenmerken

- Hoog lichtrendement
- Compacte boog
- Optimale lampvulling

Toepassing

- Dynamische architectuurverlichting

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



XPPR XDMSA 0003

Maatschets



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41 mm	25 mm	364 mm

