



Produktbeskrivelse

Architectural MSA

Arkitektonisk MSA – dobbelsidig lyskilde Høy lumeneffekt og optimal effect gjør den arkitektoniske MSA-lyskilden skaper en høy lystråleintensitet og optimal fargegjengivelse Perfekt for belysninger av alle typer arkitektur om natten

Fordeler

- Optimal fargegjengivelse
- Utvidet service levetid

Funksjoner

- Kompakt utladningsbue
- Optimalt samlet lysstråle med effektivitet
- Universell brennstilling

Søknad

- Dynamisk arkitektonisk belysning

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Architectural MSA

Versions



XPPR XDMSA 0003

Målskisse



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41 mm	25 mm	364 mm

