



Architektonische Anstrahlung auf höchstem Niveau

Architectural MSD

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile

- · Hohe Lichtabstrahlung
- · Geringe Betriebskosten
- · Exzellente Farben

Merkmale

- · Lange Lebensdauer
- Kompakter Lichtbogen
- · Ausgezeichnete Farbeigenschaften
- · Beliebige Brennstellung

Anwendung

- · Architektonische Beleuchtung
- · Studio- und Discobeleuchtung

Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Architectural MSD


Versions






XPPR XDMSD 0013

Abmessungsskizzen





Allgemeine Informationen	
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K
Farbcode	-
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42.5	14.0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8.0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Architectural MSD

Order Code	Full Product Name	Sockel
91135000	MSD 1200 1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Sockel
91755000	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
91135000	MSD 1200 1CT/3	73	92'000 lm

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
91755000	MSD 575 1CT/16	72	43'000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
91135000	MSD 1200 1CT/3	13.8 A	1'200 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
91755000	MSD 575 1CT/16	7.6 A	575 W



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen