MSD Platinum – Die Möglichkeit, Ihre Kreativität frei zu entfalten

MSD Platinum (Touring/Stage)

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Vorteile

- Hohe Lichtintensität
- Freiheit bei der Gestaltung kleinerer und leichterer Leuchten
- Hohe wahrgenommene Helligkeit
- Eine lange und zuverlässige Leistung

Merkmale

- Sehr kurzer Lichtbogen
- Kompaktes System
- Hohe korrelierte Farbtemperatur
- Philips Platin-Technologie

Änderungen vorbehalten

MSD Platinum (Touring/Stage)

Anwendung

- Veranstaltungen
- Shows/Theater
- Tourneen/Bühnen

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions

MSD Platinum 21 R MSDGLIM2017072

MSD Platinum 200 Flex

MSD Platinum 25 R

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 R 1CT/8	58,5 mm	1,2 mm	72 mm
MSD Platinum 20 RB 1CT/8	58,5 mm	1,2 mm	72 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 21 R 1CT/8	54,5 mm	1,2 mm	60 mm
MSD Platinum 25 R 1CT/8	54,5 mm	1,4 mm	60 mm
MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	54,5 mm	1,2 mm	60 mm







Product	D (max)	O	C (max)	T
MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	56,5 mm	0,8 mm	60 mm	7 mm



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	51,5 mm	6,8 mm	0,95 mm	57,1 mm
MSD Platinum 14 R 1CT/8	51,5 mm	6,8 mm	0,95 mm	57,1 mm
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 16 R 1CT/8	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm

Allgemeine Informationen	
Sockel	-
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Farbcode	2
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom
67826800	MSD Platinum 21 R 1CT/8	8000 K	-	23.000 lm
80813900	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	7800 K	-	14.000 lm
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	8000 K	14.300 lm	16.000 lm
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	7.100 lm	7.950 lm
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	7800 K	-	12.350 lm
68354200	MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	7800 K	15.000 lm	17.100 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	12.000 lm
47812700	MSD Platinum 20 R 1CT/8	8000 K	-	22.400 lm
68420700	MSD Platinum 20 RB 1CT/8	8000 K	-	22.400 lm
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	8000 K	-	26.000 lm
65196100	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	8000 K	-	24.000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
67826800	MSD Platinum 21 R 1CT/8	470 W
80813900	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	240 W
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	330 W
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	280 W
68354200	MSD Platinum 12 R LL 1CT/8	260 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	250 W
47812700	MSD Platinum 20 R 1CT/8	470 W
68420700	MSD Platinum 20 RB 1CT/8	470 W
61403400	MSD Platinum 25 R 1CT/8	550 W
65196100	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	470 W

MSD Platinum (Touring/Stage)

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer

www.lighting.philips.com
2023, August 2 – Änderungen vorbehalten